

3 m witte Thunderbolt-kabel - M/M

Productcode: TBOLTMM3MW



Deze 3 m witte Thunderbolt™-kabel biedt een betrouwbare, hoogwaardige oplossing om de snelheid en het vermogen van de Thunderbolt-technologie optimaal te benutten, waarbij zowel data als video in één krachtige kabel wordt gecombineerd.

De TBOLTMM3MW ondersteunt Thunderbolt 1 (10 Gbps) en Thunderbolt 2 (20 Gbps) apparaten en kan compatibele apparaten met elkaar verbinden als onderdeel van een daisy chain-aansluiting. Bovendien levert deze Thunderbolt-kabel met de bi-directionele datatransmissie en voedingsondersteuning (voor apparaten met busvoeding) de prestatie die nodig is voor optimale aansluitingen.

Deze hoogwaardige kabel is speciaal ontworpen als een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van apparaten tot een afstand van 3 m, waardoor u compatibele apparaten op de gewenste plek kunt zetten.

Ondersteund door onze 2-jarige fabrikantegarantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een voor Thunderbolt geschikte externe-schijfbehuizing of RAID array aan
- Sluit twee voor Thunderbolt geschikte Mac®-computers aan, voor de bestandsoverdracht in Target Disk Mode
- Sluit een met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro® aan op een iMac®, om de iMac te gebruiken als beeldscherm voor de MacBook Pro

Eigenschappen

- Voldoet aan Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 specificaties
- Ondersteunt voeding via de kabel met compatibele Thunderbolt-apparaten
- Ondersteunt native peer-to-peer delen van bestanden indien ondersteund door het besturingssysteem

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
------------------	---------------------------

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ (20-polig)
Connector B	Thunderbolt™ (20-polig)

Voeding

Power Delivery	10W
----------------	-----

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.4 in [11.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]

Gewicht product 3.9 oz [110.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m witte Thunderbolt-kabel - M/M
-------------	-----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

