

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Productcode: ST4300U3C3



De ST4300U3C3 USB 3.0 hub kan tegelijkertijd worden gebruikt als data-hub en USB-lader door toevoeging van drie speciale USB-laadpoorten en vier USB 3.0 datapoorten, voor in totaal zeven poorten, allemaal via één USB 3.0 hostaansluiting.

De USB hub-poorten zijn compatibel met de SuperSpeed USB 3.0 specificatie, bieden een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties.

Deze USB-hub met externe voeding heeft ook 3 speciale USB-laadpoorten, d.w.z. 2 x 1 A en 1 x 2 A poorten, waardoor de hub voor datatransmissie en als USB-laadstation kan worden gebruikt. Omdat de hub aan USB batterijopladspecificatie 1.2 voldoet, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen waaronder de Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ en nog veel meer.

De hub is voorzien van een compacte en duurzame metalen behuizing en heeft een rechtop staande poort waardoor u gemakkelijke toegang heeft tot de poorten bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij de hub een wandmontagesteun geleverd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen dankzij de USB hub- en laadpoorten voor meerdere apparaten

- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Breid uw USB 3.0 capaciteit thuis of op kantoor uit

Eigenschappen

- Biedt 4 USB 3.0 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Compatibel met SuperSpeed USB 3.0, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Compacte, metalen behuizing
- Inclusief wandmontagesteun

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
--------------------	------------------------------

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
----------------------------	---------------------

Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power Hub-poort aansluit-LED's
-----------------	---------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
---------------------------	-------------------------------

Ingangsspanning	100 - 240 AC
-----------------	--------------

Ingangsstroom	1.3 A
---------------	-------

Uitgangsspanning	12V DC
------------------	--------

Uitgangsstroom	3 A
----------------	-----

Polariteit pin midden	Positief
-----------------------	----------

Stekkertype	M
-------------	---

Vermogensopname	36
-----------------	----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
---------------------	----------------------------

Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
-------------------	-------------------------------



Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [24.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [131.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.4 oz [606.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB-laadhub</p> <p>USB 3.0-kabel</p> <p>Wandmontagesteun (met schroeven)</p> <p>Rubberen voetjes</p> <p>Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>Handleiding</p>
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.