Stazione di Ricarica a 4 porte per dispositivi USB - 48W/9,6A

ID prodotto: ST4CU424EU

Questa stazione di ricarica USB offre una soluzione ad alta potenza per mantenere di dispositivi mobili carichi e pronti per l'uso. È compatibile con una vasta gamma di tablet e smartphone ed è dotata di misure di sicurezza incorporate, per proteggere i dispositivi mobili dal danneggiamento.

La stazione di ricarica è in grado di fornire 48 watt di alimentazione in totale, con 2,4 amp di potenza per porta Ciò significa la possibilità di ricaricare quattro tablet contemporaneamente e ogni porta può fornire l'alimentazione necessaria a ogni dispositivo.

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, che assicura la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi mobili, compresi iPhone e iPad Apple, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivi Android™ e molti altri.

Questo caricatore all-in-one è perfetto per ricaricare diversi dispositivi durante le riunioni del consiglio o in sala conferenze. Offre ai partecipanti l'accesso alla ricarica quando serve. Inoltre, collegando più dispositivi USB a un unico caricatore USB multi-porta si ottiene una soluzione più efficiente, con un notevole risparmio di spazio. Non è necessario utilizzare diverse prese a parete o prese multiple.

Il box esterno compatto, in metallo, assicura la massima durata e offre un funzionamento semplice, con un pulsante di accensione on/off integrato che spegne e accende tutte le porte. Per una maggiore flessibilità, la stazione di ricarica comprende una staffa per le installazioni a parete.

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se si supera il limite di 48 watt, l'alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.

Il caricatore comprende inoltre un indicatore LED di fianco a ogni porta che segnala l'eventuale corto circuito, mentre la porta interessata si disattiva fino al riavvio del caricatore.

ST4CU424EU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di ricaricare fino a quattro dispositivi mobili contemporaneamente

• Può essere utilizzato in ambienti di help desk o tech bench IT per ricaricare più tablet, smartphone o altri dispositivi USB contemporaneamente

• Consente di ricaricare e implementare una serie di tablet per il personale di vendita mobile

• Consente di installare una stazione di ricarica USB domestica per l'intera famiglia

• Permette l’installazione in postazioni in cui le porte USB devono essere montate con sicurezza su una superficie, ad esempio una parete o una scrivania

Caratteristiche

• Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

• Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 48 watt (9,6 amp) condivisi tra tutte le quattro porte

• L'utilizzo di un’unica stazione di ricarica consolidata consente un risparmio di spazio e di prese a parete

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	4
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione

		4 - Indicatore di guasto dovuto a corto circuito di fianco a ogni porta
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	4 A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	48
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza prodotto	3.7 in [95.0 mm]
	Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	4.5 oz [128.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.4 in [16.3 cm]

	Package Width	4.1 in [10.3 cm]
	Package Height	4.0 in [10.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	19.9 oz [563.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Stazione di caricamento USB
		2 - Staffe per montaggio a parete
		1 - Adattatore di alimentazione EU
		2 - Piedini in gomma
		4 - Viti di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.