

Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub Concentrador USB-A - Alimentado por el Bus - 5Gbps - Hub USB Portátil - Carcasa Resistente

ID del Producto: ST73007UA



Este concentrador USB añade siete puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) a una computadora de escritorio o laptop habilitada para USB-A. El concentrador USB se conecta a un puerto USB-A de una computadora, utilizando el cable anfitrión integrado de 98cm. El concentrador USB es compatible con dispositivos USB 2.0 (480 Mbps), lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de periféricos USB modernos y heredados (por ejemplo, unidades de memoria USB, discos duros/SSD externos, cámaras HD, mouse, teclados, cámaras web y audífonos). El concentrador USB tiene un tamaño compacto, lo que facilita su portabilidad cuando se viaja.

Si busca portabilidad, este concentrador puede ayudarle. Su diseño compacto y ligero lo hace ideal para viajar. Además, con un cable USB incorporado, puede meter el versátil concentrador perfectamente en su bolsa de viaje.


Con una robusta carcasa de aluminio, el concentrador ofrece una protección confiable, por lo que es perfecto para viajes de ida y vuelta de casa a la oficina. Además, el compacto concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, por lo que puede utilizarlo en entornos de "hot-desk" o BYOD (traiga su propio dispositivo).

El concentrador fácil de usar es plug-and-play y compatible con hot-swap, por lo que puede instalarlo rápidamente, sin necesidad de controladores ni software adicionales. También incluye un adaptador de corriente, por lo que puede estar seguro de que podrá conectar prácticamente cualquier periférico USB 3.2 Gen 1, incluso dispositivos con altos requisitos de potencia. Además, también puede evitar las molestias y el coste de adquirir nuevos dispositivos utilizando el concentrador USB 3.2 a 5 Gbps con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x actuales.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad de TI. El software aplicable a este producto es la Utilidad de supervisión de eventos USB. Utilice esta utilidad para rastrear y registrar cualquier dispositivo USB conectado.

Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Opciones flexibles de colocación del concentrador con un cable de longitud extendida, para que pueda conectar una amplia variedad de periféricos en casa o en la oficina
- Llévase el concentrador de viaje y conecte prácticamente cualquier periférico USB allá donde vaya
- Despléguelo en entornos de hot-desk para proporcionar acceso al concentrador USB a varios dispositivos

Características

- **HUB USB DE 7 PUERTOS:** El hub de expansión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimentado por el bus cuenta con un conector host USB-A y 7 puertos USB-A, protección contra sobrecorriente (OCP) y Wake on USB
- **COMPATIBILIDAD:** Independiente del sistema operativo - Compatible con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android - Compatible con dispositivos anfitriones USB Tipo-A como Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, Microsoft Surface - Retrocompatible con USB 2.0
- **HUB USB DE BUS O AUTOALIMENTADO:** Hasta 5 Gbps - Admite alimentación por el bus USB o autoalimentación - Adaptador de 20W incluido para aplicaciones en las que pueda necesitarse alimentación adicional, como la conexión de dispositivos USB de alta potencia
- **APLICACIONES:** Añada 7 puertos USB-A desde un solo puerto USB-A para conectar periféricos como unidades SSD USB - Ideal para computadoras de escritorio o laptops con puertos USB limitados - Utilidad de supervisión de eventos USB disponible para descargar
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este hub expansor con múltiples puertos USB-A está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	20

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10%~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Silver & White
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	38.6 in [98 cm]
Longitud del Producto	7.2 in [18.3 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.7 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	4.6 oz [130.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	9.1 in [23.1 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [5.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.7 oz [388.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador de 7 puertos USB 3.0: compacto, con cable integrado
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.