

7 Poorts compacte aluminium USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - zilver

Productcode: ST73007UA



Deze compacte, 7-poorts USB 3.0 hub komt overeen met het stijlvolle design van uw MacBook. De hub heeft een slanke, zilveren gezandstraalde behuizing die er geweldig uitziet naast uw Apple laptop. En omdat de behuizing van solide aluminium is, biedt de hub de lichtgewicht duurzaamheid die ideaal is voor reizen of desktopgebruik.

Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl biedt u een gemakkelijke manier om uw MacBook-connectiviteit uit te breiden. De hub heeft zeven USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hubpoorten in een compacte behuizing. Met meer poorten vergroot u uw schaalbaarheid, zodat u extra USB-apparaten kunt aansluiten. Bovendien kunt u zo uw apparaten aangesloten laten en zijn ze gebruiksklaar wanneer u ze nodig hebt.

De 7-poorts USB 3.0 hub heeft een zilveren gezandstraalde afwerking die er uniek en stijlvol uitziet, waardoor de hub een net zo trendy en moderne look heeft als uw MacBook, Ultrabook of laptop.

De hub heeft een geïntegreerde 98 cm lange kabel, langer dan wat de meeste traditionele hubs bieden. De extra lange kabel biedt u flexibiliteit, zodat u de hub en uw apparaten precies daar kunt plaatsen waar u dat wilt en garandeert dat de hub kan worden aangesloten op uw laptop of tablet ongeacht de plaats van de USB 3.0 poort op uw laptop.

Deze compacte hub heeft zeven poorten met veel ruimte tussen elke poort, in tegenstelling tot sommige USB 3.0 hubs die meerdere poorten in een te nauwe ruimte plaatsen, waardoor het moeilijk is om meerdere apparaten op nabijgelegen hubpoorten aan te sluiten. Met extra poortruimte kunt u apparaten en kabels met grotere connectors aansluiten, zonder het compacte design van de hub op te offeren.

De robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare bescherming, zodat de hub perfect is voor reizen, zoals tijdens uw woon-werkverkeer. Bovendien neemt deze compacte hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat hij kan worden gebruikt in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

Deze gebruiksvriendelijke hub is geschikt voor plug & play-installatie en hot-swappen, zodat u hem

snel kunt installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Een voedingsadapter wordt meegeleverd, zodat u erop kunt vertrouwen dat u bijna elk USB 3.0 randapparaat, zelfs apparaten die veel vermogen vereisen, kunt aansluiten. Ook kunt u het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De ST73007UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten
- Neem de hub met u mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

Eigenschappen

- Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
- Poorten bevinden zich aan de achterkant voor een beter beheer van USB-apparaten en minder kabelwarboel
- Plaats de hub overal waar u die nodig hebt, met een compacte en lichtgewicht behuizing en een geïntegreerde, extra lange kabel
- Robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare prestaties
- Ondersteuning van SuperSpeed USB throughput tot 5 Gbps
- Verbind en bedien USB 3.0 apparaten die extra voeding vereisen, met behulp van de meegeleverde 20 W voedingsadapter
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld omdat u de hub met uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt gebruiken
- Plug-and-play en hot-swappable
- Met overstroombeveiliging

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	7
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	ASMedia - ASM1074

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een USB 3.0 poort
Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
-----------------	-------



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	20

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver & wit
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	38.6 in [98 cm]
Lengte product	7.2 in [18.3 cm]
Breedte product	1.5 in [37 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	4.3 oz [122 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.6 in [11.6 cm]
----------------	------------------

Package Width	9.0 in [22.9 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.6 oz [471 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	7-poorts USB 3.0 hub - compact met geïntegreerde kabel
	Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

