

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

ID del Producto: ST7300USB3B



El concentrador USB 3.0, modelo ST7300USB3B, permite agregar siete puertos USB 3.0 a un computador, mediante una única conexión anfitrión USB 3.0.

Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este concentrador USB cumple con las especificaciones para SuperSpeed USB 3.0, además de ofrecer retrocompatibilidad con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.

Diseñado para fácil acceso a los puertos cuando se conectan o desconectan dispositivos, el concentrador incluye orientación hacia uno de los laterales, además de detección de sobrecarga de corriente y protección de los siete puertos. Soporta también las tecnologías plug-and-play y de intercambio en caliente, lo cual permite conmutar y utilizar los dispositivos conectados sin tener que apagar el computador anfitrión.

Este concentrador USB tiene alimentación por bus, ideal para entornos en los que puede no estar disponible un tomacorriente, así como para dispositivos USB de alto consumo eléctrico cuando se utiliza con el adaptador opcional de alimentación incluido.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Expanda la capacidad USB 3.2 Gen 1 de su sistema con la adición de puertos USB
- Haga sus puertos USB más accesibles, al poder posicionar el concentrador en cualquier lugar dentro del alcance de los cables
- Extienda el rango de los dispositivos USB al hacer que el concentrador actúe como un repetidor de punto medio
- Separe puertos USB que están demasiado juntos para acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Características

- Siete puertos USB 3.2 Gen 1 descendentes accesibles desde un lado del concentrador, con soporte hasta de 5Gbps
- Compatibilidad universal y multiplataforma, que no requiere la instalación adicional de controladores
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto USB
- Alimentación por bus USB, incluido adaptador externo opcional de alimentación para dispositivos USB de alto consumo eléctrico
- Incluye cable USB 3.2 Gen 1 A a B

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No

Cantidad de Puertos	7
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	43.977,72 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
Nota	Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

Indicadores

Indicadores LED	7 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador
-----------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5 A

Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Humedad	5% a 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	6.8 in [17.2 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	5.2 oz [148 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
	1 - Cable USB 3.0 de 1m
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.