

## 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports

Produkt-ID: ST7C51224EU



Laden Sie bis zu sieben Mobilgeräte gleichzeitig auf. Mit dieser USB-Ladestation mit 7 Anschlüssen können Sie eine Multiport-Station zum Aufladen von Tablets, Smartphones und anderen mobilen Geräten einrichten.

Dieses eigenständige mehrfach USB Ladegerät - 7 Ports bietet fünf 1A- und zwei 2A-USB-Ladeanschlüsse, sodass Sie mehrere mobile Geräte gleichzeitig aufladen können, ohne mehrere Steckdosen oder Stromschienen anschließen zu müssen.

Die Ladestation mit 7 Anschlüssen unterstützt intelligente Ladefunktionen, einschließlich der USB-Akkuladespezifikation 1.2 und der Apple- und Samsung-Protokolle, die Kompatibilität mit einer Vielzahl von mobilen Geräten wie Apple iPhone und iPad, Samsung Galaxy Tab, Android-Geräten und mehr gewährleisten.

Richten Sie eine dedizierte USB-Ladestation an Ihrem Schreibtisch ein, damit Sie Ihre mobilen Geräte während der Arbeit aufladen können. Die Ladestation ist auch eine großartige Ergänzung für Ihren Sitzungssaal oder Ihre Lobby und bietet mobilen Benutzern eine praktische Möglichkeit, ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

Mit dem integrierten Netzschalter können Sie alle Anschlüsse ausschalten, wenn das Ladegerät nicht verwendet wird.

Diese kompakte Ladestation nimmt nur wenig Platz ein und verfügt über ein robustes Metallgehäuse, das dem Verschleiß des täglichen Gebrauchs standhält. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungshalterung können Sie die Ladestation an einer Fläche, z. B. einem Schreibtisch oder an der Wand, anbringen und so besser auf die Ladeanschlüsse zugreifen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte
- Ideal für Konferenzräume, Foyers, IT-Helpdesks und Prüfstände
- An Stellen montieren, an denen die Ladestation sicher befestigt werden kann

## Merkmale

- Laden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit fünf 1A- und zwei 2A-Anschlüssen auf
- Nutzen Sie Ihre Steckdosen anderweitig dank einer konsolidierten Ladestation
- Befestigen Sie die Ladestation mit der mitgelieferten Halterung an einem Tisch oder an der Wand
- Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch, Arbeitstisch oder Konferenztisch dank des kompakten Designs der Station
- Unterstützt intelligente Ladefunktionen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	7
Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	7 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
-----------------------	--------------------------------------

---

### Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom
--------------	-----------

---

### Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC

Eingangsstrom	1.5 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	60

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.4 cm]
Produktgewicht	4.2 oz [118.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.9 in [98.0 mm]
Paketbreite	9.3 in [23.5 cm]
Pakethöhe	3.7 in [95.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	27.1 oz [767.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-Ladestation
	1 - Wandmontage-Slotblech
	4 - GummifüÙe
	1 - Benutzerhandbuch
	1 - Netzadapter
	4 - Montageschrauben

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* GröÙe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.