

7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader

Productcode: ST7CU35122



Met dit USB-oplaadstation kunt u een extern, speciaal multiport oplaadstation installeren voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten.

Dit station is een standalone apparaat met 5 x 1 A en 2 x 2 A USB-oplaadpoorten, waardoor u meerdere apparaten kunt opladen. Het oplaadstation biedt het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat. Denk eraan dat sommige apparaten niet het volledige 1A of 2A vermogen gebruiken, waardoor tegelijkertijd meerdere apparaten kunnen worden aangesloten en opgeladen.

De lader ondersteunt ook USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™ tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Android™ apparaten en nog veel meer.

Het oplaadstation is de ideale oplossing voor het opladen van uw mobiele apparaten in vergaderruimtes, conferentieruimtes of lobby's. Het geeft u en uw collega's essentiële toegang tot oplaadpunten wanneer u die het meest nodig heeft. Bovendien is het opladen van uw USB-apparaten met één multiport USB-lader een energiezuinigere oplossing, waardoor u niet meer meerdere wandcontacten of contactdozen nodig hebt en zo dus waardevolle ruimte bespaart.

De compacte, metalen behuizing is extreem duurzaam en biedt eenvoudige bediening, meteen geïntegreerde aan/uit-knop die alle poorten in- en uitschakelt.

Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.

Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of wand.

De ST7CU35122 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen voor het opladen van meerdere tablets, smartphones of andere USB-apparaten
- Installeer een USB-oplaadstation thuis voor het gehele gezin
- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB-A poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd

Eigenschappen

- Laad meerdere apparaten op met speciale oplaadpoorten - 5 x 1 A, 2 x 2 A
- Bespaar ruimte en wandcontacten met één oplaadstation
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Inclusief universele voedingsadapter
- Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
- Compacte, metalen behuizing
- Geen pc-aansluiting vereist
- Inclusief steun voor montage aan een oppervlak of wand

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	7
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
--------------------	------------------------------

Speciale opmerkingen /



vereisten

Notitie	De ST7CU35122 ondersteunt maximaal 36 W, waardoor u op elk gewenst moment tot vier hoogvermogen apparaten kunt aansluiten en opladen (2x 1 A en 2x 2 A).
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
-----------------	-------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [24.0 mm]
Gewicht product	4.4 oz [126.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Package Height	3.5 in [88.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.2 oz [545.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-oplaadstation
	Wandmontagesteun (met schroeven)
	Rubberen voetjes
	Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

