

7-port laddningsstation för USB-enheter

Produkt ID: ST7CU35122



Med denna USB-laddningsstation kan du konfigurera en extern, dedikerad multiportstation för laddning av tabletter, smartphones och andra mobila enheter.

Denna station är en fristående enhet som ger 5x 1 A och 2x 2 A USB-laddningsportar och låter dig ladda flera enheter. Laddningsstationen ger snabbast möjliga strömutmatning för varje ansluten enhet. Observera att vissa enheter inte drar hela 1A eller 2A ström, vilket gör att flera enheter kan anslutas och laddas samtidigt.

Laddaren stöder också USB Battery Charging Specification 1.2, en garanti för kompatibilitet med ett brett utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, Microsoft® Surface™ surfplatta, Samsung Galaxy Tab™, Android™ -enheter m.m.

Laddningsstationen är en idealisk laddningslösning för dina mobila enheter under möten i styrelserum, konferensrum eller lobbyer. Den ger dig och dina kollegor livsviktig laddningsmöjlighet när det behövs som mest. Om du samlar alla dina USB-enheter till en enda USB-laddare med flera portar får du dessutom en mer energieffektiv lösning som tar mindre plats och så slipper du behovet av flera eluttag eller grenuttag.

Det kompakta metallhöljet är extremt hållbart och är enkelt att använda med hjälp av en inbyggd på/av-knapp som stänger av och på alla portarna.

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga rutinen.

Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande väggållaren.

StarTech.coms ST7CU35122 täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i IT-support- eller tech bench-miljöer för att ladda flera surfplattor, smarttelefoner eller andra USB-enheter
- Skapa en USB-laddningsstation i hemmet för hela familjen
- Installation på platser där en USB-A-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller på ett skrivbord

Funktioner

- Ladda flera enheter med dedikerade laddningsportar - 5 x 1A, 2 x 2A
- Ta upp mindre utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation
- Stöder USB Battery Charging Specification 1.2, inklusive Apple®- och Samsung Galaxy™-enheter
- Universell strömadapter medföljer
- Kompakt metallhölje
- Inbyggd av/på-knapp
- Ingen PC-anslutning behövs
- Fästen för yt- eller väggmontering medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	7
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	7 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
----------------	--

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. ST7CU35122 stöder högst 36 watt vilket gör det möjligt att ansluta och ladda upp till fyra högdrivna enheter (2x 1A och 2x 2A).

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utpänning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
Produktvikt	4.4 oz [126.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Paketets höjd	3.5 in [8.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-laddningsstation
	1 - Vägghållningsfäste (med skruvar)
	4 - Gummifötter
	1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.