

USB 3.0-hub med 7 portar och dedicerade laddningsportar - 5Gbps - 2x 2,4 A-portar

Produkt ID: ST93007U2C



Denna USB 3.2 Gen 1-hub med 7 portar fungerar som en traditionell datahub för din dator och som en laddningsstation med två portar för dina mobila enheter. Nu kan du enkelt lägga till sju USB 3.2 Gen 1-portar och två snabbbladdningsportar på 2,4 A till din MacBook, bärbara dator eller stationära dator. Den är det perfekta tillägget för alla hem, kontor eller arbetsstationer med flera användare.

Två dedicerade laddningsportar (DCP) på 2,4 A ger snabbbladdning för dina smarttelefoner, surfplattor och andra USB-laddade enheter. Laddningsportarna finns på hubben ovsida för snabb och enkel åtkomst.

Laddnings- och dataportarna fungerar samtidigt så att du enkelt kan snabbbladda dina mobila enheter samtidigt som du använder dina andra USB 3.2 Gen 1-enheter. Hubben laddar enheter även när din dator är fränkopplad, i sovläge eller avstängd.

Öka produktiviteten genom att lägga till sju USB 3.2 Gen 1-portar (även känd som USB 3.2 Gen 1) till din arbetsstation. Hubben har stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är perfekt för att ansluta enheter med hög bandbredd som till exempel externa hårddiskar, skrivare, skannrar, högupplösta webbkameror, videokameror m.m.

Denna USB 3.2 Gen 1-hub är det idealiska tillbehöret för din bärbara eller stationära dator. Dess lilla storlek tar inte upp så mycket plats på skrivbordet och det är gott om plats mellan varje USB-port så att det är enkelt att koppla i och ur de enheter du använder oftast. Dessutom kommer du igång på sekunder eftersom ingen installation av drivrutiner behövs.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd som en laddningsstation med två portar eller som en datahub i hemmet, på kontoret och vid arbetsstationer med flera användare
- Snabbladda dina mobila enheter och ge din dator flera anslutningar
- Gör svåråtkomliga USB-portar mer åtkomliga

Funktioner

- Ladda dina smarttelefoner och surfplattor snabbt med hjälp av två USB-snabbladdningsportar på 2,4 A
- Anslut flera USB-enheter till din bärbara eller stationära dator genom att lägga till sju USB 3.2 Gen 1-portar
- Ladda många olika mobila enheter, inklusive Apple- och Samsung Galaxy-enheter, med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2
- Slimmad och kompakt design
- Använd hubportarna och snabbladdningsportarna samtidigt
- Universell kompatibilitet över flera plattformar utan att extra drivrutiner behövs
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-genomströmning på upp till 5 Gbps
- Inbyggd av/på-knapp
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- LED-indikatorer för portstatus
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-, 1.x-enheter

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)			Nej
USB-C-värdanslutning			Nej
Snabbladdningsport(ar)			Ja
Portar			7
Gränssnitt			USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp			USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder			USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID			VIA/VLI - VL812
Prestanda			
		Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
		Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)			
		Kontakttyp(er)	7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)
Mjukvara			
		OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav			
		System- och kabelkrav	Värddator med en ledig USB 3.0-port Den medföljande strömadaptern måste anslutas till hubben för att den ska fungera
		Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
Indikatorer			

LED-indikatorer	7 - Port status (Blue)
	2 - Status för laddningsport (blå)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.0 A
Utspanning	12V DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	48

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	7.9 in [20 cm]
Produktbredd	2.4 in [6 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	4.7 oz [134 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	11.5 in [29.2 cm]
Paketets höjd	2.9 in [7.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub med 7 portar + dedicerade laddningsportar på 2,4 A
	1 - 3 ft. [1 m] USB 3.0-värdkabel
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.