

M.2 NVMe SSD Drive Tray te gebruiken met de PCIe Expansion productlijn, Schijflade voor een extra Hot Swappable SSD Schijf

Productcode: TR-M2-REMOVABLE-PCIE



Een extra schijflade voor M2-REMOVABLE-PCIE-N1 of 2M2-REMOVABLE-PCIE om een bijkomende compatibele schijf toe te voegen of te vervangen. De schijflade is geschikt voor M-Key M.2 NVMe SSD's met 2230, 2242, 2260 en 2280 maten.

Installeer een M.2 schijf in de schijflade zonder gereedschap. De schijflade heeft een stroom/activiteit LED-indicator om de schijfstatus te controleren. Een vergrendelingsmechanisme met optioneel slot (inclusief 2 sleutels) voorkomt diefstal van bedrijfskritische opslagmedia.

De lade is uitgerust met thermische pads die de warmteafvoer bevorderen voor optimale en betrouwbare prestaties en vermindert mogelijke thermische throttling. Anti-trillingsveren op de schijflade verminderen de schokken tijdens de installatie en verbeteren de algemene stabiliteit en levensduur van de schijf.

In combinatie met producten uit de PCIe Expansion Product Series biedt de drivetray flexibiliteit en gemak voor het beheren van meerdere M.2 schijven. NVMe PCIe hot swap ondersteuning is afhankelijk van het moederbord. Controleer hot swap ondersteuning bij de fabrikant van het moederbord en voor aanwijzingen over hoe deze functie in te schakelen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Stroomlijn back-up- en archiveringsactiviteiten met een schijf te vervangen zonder de hostcomputer uit te schakelen
- Ideaal voor data recovery, maintenance en storage schaalbaarheid

Eigenschappen

- **EXTRA DRIVE TRAY:** Te gebruiken met M2-REMOVABLE-PCIE-N1 of 2M2-REMOVABLE-PCIE voor extra hot-swappable schijven; Ondersteunt 2230, 2242, 2260 en 2280 M-Key M.2 NVMe SSD's; Kan high-performance lees/schrijfsnelheden bereiken tot 64 Gbps
- **INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP:** Installeer een M.2 schijf zonder gereedschap in de schijflade; LED-indicator voor stroom en activiteit; De schijflade is vergrendelbaar en afsluitbaar voor een veilige installatie (inclusief 2 sleutels)
- **PREMIUM CONSTRUCTIE:** De lade is voorzien van thermische pads en een aluminium afdekking om de warmteafvoer te bevorderen; Anti-trillingsveren op de schijflade beperken vibraties; Optionele schijf montageschroef voor stabiliteit
- **COMPATIBILITEIT:** Geen drivers of software vereist; Werkt op elk besturingssysteem, inclusief Windows, Windows Server en Linux; Vereist het gebruik van het basisproduct M2-REMOVABLE-PCIE-N1 of 2M2-REMOVABLE-PCIE; Niet compatibel met M.2 SATA-schijven
- **HOT SWAP:** Deze extra schijflade biedt flexibiliteit en gemak bij het werken met meerdere schijven; Ondersteuning voor PCIe hot swap is afhankelijk van het moederbord, neem contact op met de fabrikant van het moederbord om de ondersteuning te bevestigen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Bus type	PCI Express
Industriestandaarden	PCI Express 4.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	22 mm - M.2 NVMe

	Schijftype	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230
		2242
		2260
		2280
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	64Gbps
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Schokbescherming	Ja
	Type en snelheid	PCI Express 4.0 (16 Gbps per lane)
	RAID	Nee
	Hot-swappable	Ja
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4)
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vereist het basisproduct M2-REMOVABLE-PCIE-N1 of 2M2-REMOVABLE-PCIE
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Rood: Verbonden Schijf is Niet Ondersteunt

1 - Groen: Verbonden Schijf is Ondersteunt

1 - Geel: Knippert om schijfactiviteit aan te geven

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 65°C (32°F to 149°F)
Opslagtemperatuur	-35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	2.9 in [7.4 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - M.2 Drive Tray
	1 - Zelfklevende koelplaat Pad
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.