

Magneet mat - 24 cm x 27 cm

Productcode: STMAGMAT



Soms zijn de beste oplossingen de eenvoudigste - zoals deze magnetische mat waarmee u kleine schroeven en andere kleine delen netjes georganiseerd kunt houden. Het is het ideale hulpmiddel voor de montage of reparatie van smart phones, laptops, schijfbehuizingen, drones of andere kleine elektronica.

Nu kunt u de onderdelen bij elkaar houden wanneer u apparaten monteert of demonteert. Schroeven en andere kleine delen blijven op hun plaats op de licht gemagnetiseerde gereedschapsmat, zodat verlies en fouten worden voorkomen.

De elektronica reparatiemat fungeert ook als magnetisch droog afveegbaar schrijfblad, zodat u opmerkingen over het project kunt noteren en zo het overzicht behoudt (inclusief markeerstift). Dankzij het rasterloze ontwerp kunt u de configuratie van uw componenten aanpassen en de schroeflocaties noteren, om bij het repareren en opknappen van elektronica tijd te besparen. De mat is ook compatibel met andere droog afveegbare markeerstiften zodat u elke gewenste kleur kunt gebruiken.

De 24 cm x 27 cm grote magnetische projectmat biedt een effectief werkoppervlak, en is 2,2 mm dik. De compacte maat is prima, zowel voor een vaste plek als voor mobiel gebruik.

De elektronica reparatiemat, gemaakt van magnetisch rubber met een witte PVC-coating, biedt duurzaamheid, terwijl het oppervlak eenvoudig kan worden afgeveegd.

De STMAGMAT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een essentieel hulpmiddel voor de montage of reparatie van notebooks, docks, harde-schijfbehuizingen, drones en andere kleine elektronica
- Ideaal voor IT reparatiebedrijven

Eigenschappen

- Houdt elektronicareparaties georganiseerd met deze professionele magnetische mat (2,2 mm dik)
- Magnetisch oppervlak houdt kleine schroeven en andere kleine metalen delen op zijn plaats en netjes georganiseerd
- Noteer opmerkingen zoals de locatie van schroeven op het whiteboard oppervlakte (inclusief markeerstift)
- Handige maat voor mobiel gebruik: 24 cm x 27 cm
- Eenvoudig te reinigen oppervlak

Gebruiksomgeving


Garantiebeleid	5 Years
Opslagtemperatuur	-6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Magnetic Rubber and PVC
Lengte product	9.4 in [24.0 cm]
Breedte product	10.6 in [27.0 cm]
Hoogte product	0.1 in [2.2 mm]
Gewicht product	17.3 oz [491.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	13.0 in [33.0 cm]



Package Height	0.1 in [2.5 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.4 oz [522.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Magnetische mat
	Droge wismarker
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

