


M.2 till U.2-adapter - För M.2 PCIe NVMe SSD-enheter - PCIe M.2-enhet till 2,5-tums U.2 (SFF-8639) värdadapter - M2 SSD-konverterare, röd

Produkt ID: U2M2E125



Denna PCI Express M.2 till U.2-adapter gör det enkelt att installera en M.2 PCIe-NVMe SSD på din stationära dator eller server och ansluta till enheten via ett ledigt U.2-gränssnitt (SFF-8639) på moderkortet.

Uppgradera systemets prestanda kostnadseffektivt

M.2 till U.2-adaptern är idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en server eller stationär dator. Med stöd för en M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key) är det ett prisvänligt sätt att lägga till M.2 NVMe-prestanda till din dator eller server via ett ledigt U.2- (SFF-8639) kompatibelt gränssnitt på ditt moderkort.

Enkel installation

M.2 till U.2-adaptern fungerar med alla stationära datorer och servrar som har en ledig enhetsingång eller U.2 (SFF-8639) värdgränssnitt. Adapterkortet är OS-oberoende så inga drivrutiner eller programvaror behövs för installationen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut en M.2 NVMe-SSD till din dator eller server via en ledig U.2-plats (SFF-8639) för ökad systemhastighet och förbättrad intern datalagring
- Idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en dator eller server
- Få supersnabb dataåtkomst, idealiskt för högpresterande arbetsstationer

Funktioner

- **ÖKAD SYSTEMPRESTANDA:** Lägg till den snabba prestandan hos en PCIe M.2 NVMe eller AHCI SSD till din stationära dator eller server. Denna adapter omvandlar enheten till att passa i ett 2,5-tums enhetsfack och ansluter till ett U.2 (SFF-8639) kompatibelt värdgränssnitt
- **PCIe M.2 SSD TILL 2,5-TUMS U.2-ADAPTER:** Öka hastigheten och prestandan i ditt system kostnadseffektivt genom att lägga till en M.2 PCIe NVMe/AHCI SSD i din dator eller server med dataöverföringshastigheter på upp till 7,8 Gbit/s när den används med en PCIe Gen 4-plats/system
- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** Denna M2 till U.2-adapter erbjuder en snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd
- **KOMPATIBILITET:** M.2 NVMe SSD-konverteraradaptern är bakåtkompatibel med tidigare versioner av PCIe NVMe-enheter och passar i standard 2,5-tums enhetsfack; Ej kompatibel med SATA- eller SAS-värdkontroller/Ej kompatibel med M.2 SATA-baserad SSD
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna M.2 till U.2-adapter stöds under 2 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
Busstyp	PCI Express
Antal enheter	1

	Enhetstyp	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Stödda enhetshöjd(er)	2242 2260 2280
Prestanda	RAID	Nej
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
	Värdkontakter	1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Ström	Inspänning	5V DC / 12V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	+5°C to +50°C (41°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
	Luftfuktighet	15-90 % RH
Utseende	Färg	Röd
	Kabinetttyp	Stål
	Maximal enhetshöjd	89.8 in [2280 mm]
	Produktlängd	3.9 in [10 cm]
	Produktbredd	2.8 in [7 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]

	Produktvikt	1.3 oz [36 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - M.2-enhet till U.2-adapter
		4 - adapter-monteringsskruvar
		1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.