

VGA via Cat5 Verlenger Ontvanger (UTPE-serie)

Productcode: STUTPRXLEU



De STUTPRXLEU VGA via Cat5 Video Verlenger Ontvanger (UTPE-serie) kan worden geïnstalleerd met de 4-poort, 8-poort of muurplaat VGA-via-Cat5-verlengers (ST124UTPE / ST128UTPE) van StarTech.com, zodat monitoren tot op 300 m afstand van de bron kunnen worden aangesloten. Deze VGA-via-Cat5-ontvanger ondersteunt een maximale resolutie van 1900x1200 (daadwerkelijke resolutie is afhankelijk van de afstand) en levert kristalheldere video op uw afgelegen beeldscherm. Voor een gemakkelijke installatie wordt de STUTPRXL bovendien geleverd met een montagebeugel voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u wilt dat het wordt gezien en gehoord.
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

Eigenschappen

- Werkt met de ST124UTPE en ST128UTPE UTPE-serie zenders
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200 (daadwerkelijke resolutie is afhankelijk van de afstand)
- Maximale afstand van 300 m
- Inclusief montagebeugel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	984.0 ft [300 m]
Max. afstand	300m [984ft]
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 50m (150ft)
	1600x1200 @ 100m (300ft)
	1280x1024 @ 180m (550ft)
	1024x768 @ 200m (620ft)
	800x600 @ 300m (950ft)

Connector(en)

Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom 0.6A

Vermogensopname 7.2

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 0.4 in [10 mm]

Breedte product 0.5 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.1 in [0.2 cm]

Gewicht product 16.8 oz [476.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 5.1 in [13 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - Lange-afstands UTP-ontvanger
- 1 - Montagebeugel (incl. schroeven)
- 1 - Voedingsadapter
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.