

Câble Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et Audio - Switch KVM - 1920x1200

N° de produit: SV215MICDVIA



Le commutateur KVM avec câble DVI, référence SV215MICDVIA, 2 ports avec audio vous permet de contrôler 2 ordinateurs à partir d'un seul ensemble de périphériques KVM (clavier, vidéo, souris) et de prendre en charge des résolutions atteignant 1920x1200. Ce commutateur KVM de style câble inclut tous les câbles et connexions nécessaires pour une solution KVM complète. De plus, ce commutateur comporte une commutation audio/mic indépendante garantissant un son ininterrompu, même lors de la commutation entre ordinateurs. Ce commutateur KVM USB compatible de façon générale peut être connecté à un MAC, à un PC ou à des ordinateurs fonctionnant sous Linux, ce qui en fait une solution pratique pour la plupart des systèmes d'exploitation. De plus, grâce à sa conception compacte « KVM à câble unique », aucun espace sur le bureau n'est nécessaire pour l'installation, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des installations, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de jeu, des postes de travail de production multimédia ou plus. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Contrôlez de nombreux ordinateurs de bureau, postes de travail ou serveurs qui nécessitent une

entière prise en charge multimédia

- Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont requises
- Partage des ordinateurs et des périphériques reliés dans l'environnement domicile/réseaux privés ou de petites entreprises/multimédia
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris et d'accéder à distance

Spécifications techniques

- Conception de micro câble KVM incluant tous les câbles nécessaires
- Système d'exploitation indépendant - Aucun logiciel ni pilote nécessaire
- Inclut un commutateur de sélection à distance et prend en charge la sélection d'ordinateurs à l'aide des raccourcis clavier
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200
- Branchement à chaud - permet l'ajout ou le retrait d'ordinateurs sans avoir à redémarrer
- Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
- Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1
- Compatible HDCP

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	1

	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - DVI-D (19 broches) 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 2 - DVI-D (19 broches) 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Un câble hôte mesure 1,1 m de long, l'autre 60 cm. Le sélecteur distant se situe à 1,7 m.

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Poids du produit	21.9 oz [620 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [86 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Poids brut	1.6 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - KVM 2 ports intégré
	1 - Sélection à distance
	1 - Manuel

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis