

4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz

Productcode: SV431DPU3A2



Met deze 4-poorts USB 3.0 DisplayPort KVM-switch kunt u vier DisplayPort (DP) computers bedienen met één beeldscherm, toetsenbord en muis. De KVM heeft ook een 3,5 mm audio en een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub.

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis, zodat u USB randapparaten kunt delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur kunt voorkomen. De USB 3.0 hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u de ergernis bespaart blijft van het continu loskoppelen en weer aansluiten van uw randapparaten.

Met ondersteuning van USB 3.0 kunt u dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps bereiken, voor een gegarandeerd vlekkeloze prestatie van uw USB randapparaten - perfect voor de snelle overdracht van data naar externe USB 3.0 schijven.

Met ondersteuning van resoluties tot Ultra HD 4K bij 30 Hz, kan deze 4-poorts DisplayPort KVM switch gemakkelijk grote DP-schermen aansturen, een ideale oplossing dus voor grafische toepassingen die high-resolution video-ondersteuning vereisen.

De KVM switch heeft aanvullende 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien vier DisplayPort USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)
- Voer Ultra HD multimedia toepassingen uit zoals grafisch ontwerp of CAD- en CAM-projecten
- Deel USB 3.0 randapparaten met vier computers

Eigenschappen

- Deel randapparaten eenvoudig met de geïntegreerde USB 3.0 hub
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Geen software of drivers nodig
- Onafhankelijke HID-toetsenbord- en muispoorten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Industriestandaarden	HDCP 2.2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30 Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	143000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig)
	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Andere aansluiting(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Over videoadapters Als u een videoadapter voor deze KVM switch gebruikt, moet u een actieve videoadapter gebruiken. Bij een passieve videoadapter kan de prestatie verminderen. Controleer bij de fabrikant om te zien of de videoadapter die u wilt gebruiken, een actieve adapter is.
---------	---

Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - poortselectie/link LED's
		1 - Voeding-LED
Voeding		
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	8.7 in [22 cm]
	Breedte product	5.1 in [13 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
	Gewicht product	2.3 lb [1.1 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	11.7 in [29.7 cm]
	Package Width	9.8 in [25.0 cm]
	Package Height	3.5 in [8.8 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch 4 - Rubberen voetjes 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.