

## Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p

N° de produit: SV431HDU3A2



Ce commutateur KVM USB 3.0 HDMI® à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un seul jeu de clavier, souris et moniteur. Le KVM comporte aussi l'audio 3,5 mm et un hub USB 3.0 à 3 ports intégré.

Ce commutateur KVM offre un hub USB 3.0 à 3 ports intégré, séparé de votre souris et clavier HID, ce qui vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté et d'éviter de devoir encourir la dépense d'un équipement séparé. Le hub USB 3.0 connecte automatiquement les appareils USB connectés à l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite de devoir débrancher et rebrancher vos périphériques.

Avec la prise en charge de l'USB 3.0, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s pour assurer une performance parfaite de vos périphériques USB. Idéal pour transférer rapidement des données vers des disques USB 3.0 externes.

Offrant la prise en charge d'une résolution 1080p haute définition, ce commutateur KVM HDMI à 4 ports peut gérer des écrans HDMI avec une clarté cristalline, ce qui est idéal pour les applications graphiques qui requièrent une résolution vidéo de 1920 x 1080.

Ce commutateur KVM est équipé de ports audio auxiliaires 3,5 mm, qui vous permettent de partager l'audio analogique indépendant, à partir de chacun de vos ordinateurs connectés, au moyen de vos haut-parleurs de bureau. L'audio indépendante, ainsi que la vidéo HDMI 1080p, vous donne un contrôle multimédia complet entre différents ordinateurs, ce qui rend ce KVM idéal pour les applications professionnelles créatives comme la vidéo et l'édition ou la créations de sonorités.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Contrôlez quatre ordinateurs HDMI USB à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et moniteur)
- Exécutez des applications multimédia HD 1080p comme le graphisme ou les créations CAM ou CAO
- Partagez des périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs

## Spécifications techniques

- Partagez facilement des périphériques au moyen du hub USB 3.0 intégré
- Qualité vidéo haute définition avec prise en charge de résolutions jusqu'à 1080p
- Un contrôle multimédia complet avec un support auxiliaire 3,5 mm
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Ports souris et clavier HID indépendants

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

---

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	15,24 m
Résolutions numériques max.	1920 x 1080 @ 60 Hz
Spécifications audio	Prise en charge de l'audio stéréo 2 voies
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	142000 heures

---

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - HDMI (19 broches)
	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	4 - HDMI (19 broches)
	4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - LED de liaison/sélection de ports
	1 - DEL d'alimentation

---

Alimentation

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A

Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5 A
Type de prise	M
Consommation électrique	18

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	2.3 lb [1.1 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Largeur du Paquet	11.8 in [29.9 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 in [8.9 cm]
Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM HDMI 4 ports 4 - Pieds en caoutchouc
-----------------------	---

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty

2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis