

Carriles 1U de 19 pulgadas para Rack para Servidores con 4 Columnas - Profundidad Ajustable de 60,9cm a 91,4cm/24" a 36" - Carriles Universales HPE ProLiant Dell PowerEdge

ID del Producto: UNIRAILS1UB



Estos rieles para rack de servidores 1U le permiten instalar, en su rack con 4 mástiles y de 19 pulgadas, dispositivos como servidores o equipos de red, que no vienen con carriles para rack. Los carriles de rack ajustables también constituyen una gran solución para el montaje de equipo de fabricantes originales (OEM), como servidores Dell™, IBM®, HP® o Apple.

Dado que han sido fabricados conforme a la norma EIA/ECA-310 para equipos y accesorios de montaje en rack de servidores de 19 pulgadas, estos carriles de montaje son compatibles con la mayoría de los racks de servidores de 19 pulgadas. El fondo es ajustable, lo cual permite diversos tamaños y configuraciones de rack, a un fondo máximo de 91,4cm.

Para asegurarse de que su equipo quede instalado de forma fija, estos carriles universales de montaje en rack han sido fabricados con acero laminado en frío. Su duradero diseño tiene capacidad para una carga de peso de hasta 90kg.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale equipo de montaje en rack al que le falten los carriles originales
- Utilícelos para el montaje en rack de equipos de fabricantes OEM (equipos originales), como servidores Dell, IBM, HP o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta
- Instale de forma segura, en cualquier rack de servidores EIA/ECA-310 de 19 pulgadas, equipos que no son para montaje en rack

Características

- **CARRILES DE RACK DE SERVIDOR UNIVERSALES:** Se instala en un rack EIA/ECA-310 de 4 columnas para montar cualquier dispositivo de 19" como un servidor; Reemplazo ideal para los carriles perdidos en HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS
- **INSTALACIÓN SIN PROBLEMAS:** Kit de carriles para rack de red 1U con una profundidad ajustable de 24 a 36" (60cm a 91cm) y accesorios de montaje incluidos, estos carriles son fáciles de instalar; su dispositivo se apoya de forma segura en los carriles
- **DURADERO:** Construido en acero laminado en frío para mayor resistencia y con un acabado negro mate para mayor estética, estos carriles soportan una generosa capacidad de peso de 90,7kg, para montar fácilmente cualquier dispositivo de 19"
- **ESPECIFICACIONES:** Diseño universal de 19 pulgadas que cumple con EIA/ECA-310 | Profundidad ajustable: 24-36" (60cm a 91cm) | Capacidad de peso: 90kg | 8 tuercas jaula y tornillos jaula M6 incluidos
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** StarTech.com ofrece una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida las 24 horas del día 5 días a la semana. La elección de los profesionales de la informática y las empresas durante más de 30 años

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA-310-D

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	200.0 lb [90.7 kg]
--------------------------------------	--------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	24.7 in [62.8 cm]
Ancho del Producto	3.1 in [8.0 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	7.7 lb [3.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	36.0 in [91.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	24.0 in [61 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Ancho de la Caja	25.4 in [64.5 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.5 lb [3.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Carriles de rack universal
	8 - Tornillos M6-12
	8 - Tuercas Enjauladas M6
	8 - Arandelas M6 acopadas de plástico
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.