

USB VGA KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Cat5 UTP - 300 m

Productcode: SV565USAGB



Met de SV565USAGB USB VGA KVM Verlenger kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een afstand van 300 m met een (beveiligde) server. De verlenger kan aan een bureau of beeldscherm worden gemonteerd met behulp van standaard VESA-beugels en biedt ondersteuning voor resoluties tot 1920x1080. Het is meteen te gebruiken door de automatische beeldkalibratie, maar kan ook handmatig worden ingesteld via de seriële interface. Voor extra gemak biedt de KVM-verlenger ondersteuning voor aansluiting op computers via USB en is compatibel met elk merk USB KVM-switch. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng USB-toetsenbord en -muis, RS232 seriële poort, VGA en audio tot op 300 m afstand
- Ideaal voor beveiligde omgevingen waarbij de server en de data zich in een serverruimte bevinden waartoe de gebruiker geen directe toegang heeft

- Perfecte voor het toevoegen van een bedieningsconsole in omgevingen die niet geschikt zijn voor het plaatsen van een complete pc of server
- Volledige seriële ondersteuning voor toepassingen op afstand zoals touchscreens, barcodescanners, enz.
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn
- Bedien beveiligde servers op afstand

Eigenschappen

- Automatische beeldkalibratie en -instelling
- Ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1080 bij 60Hz
- Handmatige configuratie via seriële interface
- Ondersteunt afstanden tot 300m
- Geïntegreerde montagebeugels op de lokale eenheid
- Seriële apparaten kunnen worden aangesloten op de lokale eenheid of de op afstand gelegen console
- Zender gevoed via de USB-poort van de aangesloten pc; console-eenheid gevoed via de meegeleverde adapter
- Firmware-upgrade mogelijk
- VGA- en audioweergave op de console-eenheid
- Meerdere console-eenheden op elkaar aan te sluiten
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	1

Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Max. overdrachtsafstand	300m [984ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1080 @ 60Hz

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	2 - RJ-45
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	1 - RJ-45
	1 - USB B (4-polig)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen		OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren	LED-indicatoren	RJ45 verbinding LED (lokaal en extern)
		LED instelling (lokaal)
		USB-verbinding (toetsenbord en muis lokaal, enkele USB extern)
		Power-LED (zender en ontvanger)
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	5 DC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
	Breedte product	6.1 in [15.6 cm]

Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Diepte product	4.4 in [112 mm]
Gewicht product	8.8 oz [250.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.8 in [30.0 cm]
Package Width	3.6 in [91.0 mm]
Package Height	6.5 in [16.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Basiseenheid
	1 - Console-eenheid
	1 - USB-kabel
	1 - VGA-kabel
	3 - Netsnoeren (VS/GB/EU)
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.