

USB HDMI over Cat 5e / Cat 6 KVM-console-extender met 1080p niet-gecomprimeerde video - 100 m

Productcode: SV565UTPHDU




Dankzij de SV565UTPHDU USB HDMI® KVM-extender kunt u via één Cat 5e- of Cat 6-kabelverbinding een pc op maximaal 100 m afstand bedienen, met niet-gecomprimeerde 1080p HDMI-video en toegang tot maximaal 3 aangesloten USB-apparaten.

Deze HDMI USB-extender is een flexibele oplossing om grote high-definition schermen op afstand van voeding te voorzien en ondersteunt niet-gecomprimeerde 1080p of 1920x1200 videoresoluties op de maximale afstand. Dankzij extra functies zoals 3D-ondersteuning, HDCP-, CEC- en Lip Sync-doorvoer kunt u uw inhoud precies zoals gewenst op het verder gelegen scherm laten zien.

Deze veelzijdige KVM-console-extender kan op een enkelvoudig systeem worden aangesloten of in cascade op een KVM-schakelaar voor het op afstand bedienen van meerdere systemen. De console-extender beschikt over 3 USB 2.0-poorten op het externe uiteinde, waardoor u een toetsenbord, muis, printer of andere randapparatuur kunt aansluiten. Omdat de extender Cat 5e (of betere) netwerkkabels gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bestaande infrastructuurkabels te gebruiken. Zo voorkomt u problemen en bespaart u de kosten van het aanleggen van videokabelbundels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Gebruik voor afstandsbediening van beveiligde, fysiek ontoegankelijke servers
- Kan dienst doen als een dunne cliënt voor krachtige gebruikers die krachtige, op de wand gemonteerde servers als hun desktopmachines bedienen
- Bedien en controleer een externe server vanaf een ruwe omgeving waar de pc niet goed zou werken door hitte/stof/enz. (fabriek, magazijn, mijn, enz.).
- Ideaal voor het bedienen van een pc in een ruimte waar het geluid van een ventilator of harde schijf onaanvaardbaar is, zoals een televisiestudio

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde 1080p en 1920x1200 HD-video-uitbreiding
- Breid maximaal 100 m uit over één enkele Cat5e-/Cat6-kabel
- HDCP-, CEC- en Lip Sync-doorvoerondersteuning
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- 3 USB 2.0-poorten met transfersnelheden tot 30 Mbps
- Ondersteunt verbinding met één computer of in cascade met een bestaande KVM-schakelaar
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	30 Mbps (USB)
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Maximale digitale resoluties	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Kleurdiepte	30/36-bits Deep Color

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	1 - RJ-45
	1 - HDMI (19-polig)
	1 - USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Productafmetingen duiden alleen op één unit (host of remote) config. poort: gereserveerd voor gebruik door fabrikant
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	1 - Verbinding

1 - USB

1 - Video

Voeding

Voedingsbron	Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	C
Vermogensopname	15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	4.4 in [11.2 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	1.9 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.8 in [29.9 cm]

Breedte Verpakking	8.9 in [22.7 cm]
Hoogte Verpakking	6.1 in [15.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 lb [3.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - lokale zenderunit
	1 - ontvangerunit
	1 - Montage materiaal
	1 - HDMI Kabel
	1 - USB-kabel
	2 - universele voedingsadapters (N-A, EU, VK)
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.