

2m Universeel Laptop Kabelslot, Anti-diefstal Kabelslot, Security Kabel voor Notebook  
Compatibel met Noble Wedge®; Nano/K-Slot, Laptop Cijferslot/Combinatieslot,  
Snijbestendig, Stalen Beveiligingskabel voor Laptop

Productcode: UNIVC4D-LAPTOP-LOCK



Het universeel laptopslot is een veelzijdige oplossing die compatibel is met Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) of Nano, en biedt flexibiliteit en comfort. Met de on-the-fly slot tip wisselfunctie, kunt u snel het slot aanpassen aan verschillende slot types. De snijbestendige stalen veiligheidskabel is 2 meter lang en 4,4mm dik, wat zorgt voor een groter bereik en duurzaamheid. Met het 3-in-1 laptopslot bescherm je je waardevolle apparaten op alle mogelijke plaatsen.

Het sleutellose kabelslot stelt je in staat om een gepersonaliseerde combinatiecode in te stellen en biedt tot 10.000 combinaties voor betere beveiliging. Het slot is bestand tegen een trekkracht van 91,6 kg voor K-slot, 74,6 kg voor Nano, en 50 kg voor Noble Wedge®, zodat je computer of ander apparaat veilig blijft tegen diefstal.

Het veelzijdige veiligheidsslot is niet alleen beperkt tot laptops of notebooks. Gebruik dit slot om andere apparaten te beveiligen, zoals dockingstations, monitors, printers, SFF-computers, projectors, oscilloscopen of andere kantoor- en labapparatuur. Het slot is toekomstbestendig omdat deze zowel met oudere als nieuwere computers van verscheidene merken werkt, waaronder HP, Dell, Microsoft en meer. Er worden afstandhouders van verschillende diktes meegeleverd voor een optimale pasvorm voor je apparaat.

De diameter van de vergrendelkop is 14 mm en heeft een kogelgewricht ontwerp waardoor de kogelkop 360 graden kan draaien en 90 graden kan zwenken. Deze flexibiliteit vermindert het oprollen en minimaliseert de belasting op de notebook slot, wat de duurzaamheid en gebruiksgemak verbetert.

Opmerking: De vermelde waarden voor de trekkracht kunnen variëren als de beveiligingsslots niet voldoen aan de ontwerpnormen die door hun respectieve fabrikanten zijn gespecificeerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **3-IN-1 UNIVERSEEL LAPTOP KABELSLOT:** Compatibel met Noble Wedge, K-Slot (T-Bar) en Nano-slot slots met een verstelbaar slotuiteinde; 2m lange en 4,4 mm dikke, snijbestendige carbon staalkabel; Slot is bestand tegen een trekkracht tot 91,6kg
- **4-CIJFER COMBINATIESLOT:** Sleutelloos laptop kabelslot met door de gebruiker instelbare combinatiecode voor maximaal 10.000 verschillende combinaties; Inclusief haak-en-lus riem voor het opbergen
- **COMPATIBILITEIT:** Laptop kabelslot werkt met HP, Dell, Microsoft en anderen; Notebook anti-diefstalslot is niet aan een specifiek merk gebonden voor toekomstige compatibiliteit met standaard beveiligingsslots; Beveilig ander kantoor- en labapparatuur
- **DOORDACHT ONTWERP:** Kogelgewricht kan 360° draaien en het 90° draaipunt van het hoekscharnier vermindert het oprollen en slotbelasting; Beschermende afstandhouders worden meegeleverd om laptop beschadiging te voorkomen en voor een betere pasvorm
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Bevestig de kabel via een doorvoergat of rond een bureaupoot; ideaal voor beurzen en productexpos; combineer met de ankersloten LTANCHOR, KSLTAD en LTANCHORL (afzonderlijk verkrijgbaar) voor apparatuur zonder beveiligingsslot

---

### Hardware

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Garantiebeleid       | 2 Years                            |
| Compatible Lock Slot | Noble Wedge Slot                   |
|                      | Kensington Standaard Slot (K-Slot) |
|                      | Kensington Nano Slot               |

---

### Prestaties

|               |    |
|---------------|----|
| Anti-diefstal | Ja |
|---------------|----|

---

### Gebruiksomgeving

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur | < 28°C (82.4°F) |
|---------------------|-----------------|

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Opslagtemperatuur | 23°C ±2 to 55°C ±15 (73.4°F ±35.6 to 131°F ±59 ) |
| Vochtigheid       | 70% RH                                           |

#### Fysieke eigenschappen

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur                 | Silver & Black     |
| Construction Material | Staal en kunststof |
| Lengte product        | 6.6 ft [2.0 m]     |
| Breedte product       | 1.8 in [4.6 cm]    |
| Hoogte product        | 0.6 in [1.4 cm]    |
| Gewicht product       | 3.5 oz [100.0 g]   |

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 7.0 in [17.9 cm] |
| Package Width            | 5.0 in [12.8 cm] |
| Package Height           | 1.1 in [2.7 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.4 oz [152.0 g] |

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - Beveiligingsslot voor laptops |
|             | 1 - Klittenband                   |
|             | 3 - Bumper Afstandhouders         |
|             | 1 - Quick-Start Handleiding       |

#### Garantiebepalingen

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Jaar |
|----------|--------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.