

Antivol Universel pour Ordinateur Portable de 2m, Câble de Sécurité Sérialisé pour Ordinateur Portable, Compatible avec Noble Wedge®/Nano/K-Slot, Serrure Universelle, Câble à Combinaison Sans Clé, TAA

Nº de produit: UNIVCS-LAPTOP-LOCK



Le Verrou Universel pour Ordinateur Portable est une solution polyvalente compatible avec Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) ou Nano, offrant flexibilité et commodité.

Un mécanisme de pointe de verrouillage unique permet d'adapter rapidement la pointe du verrou aux différents slots de sécurité. Il suffit de faire tourner le sélecteur de verrouillage pour changer la forme de la pointe du verrou afin de correspondre au slot de sécurité, sans avoir à transporter différentes pointes de verrou ou utiliser des outils spéciaux. Le câble de sécurité en acier résistant aux coupures mesure 6,6 pieds (2 m) de long et 0,17 pouce (4,4 mm) d'épaisseur, offrant portée et durabilité.

Le verrou est livré avec son propre code de combinaison pré-réglé pour une gestion de sécurité simplifiée pour les administrateurs informatiques. Le verrou peut résister à une force de traction de 202 lb (91,6 kg) pour K-Slot, 164,4 lb (74,6 kg) pour Nano, et 110,2 lb (50 kg) pour Noble Wedge®, garantissant que votre ordinateur ou d'autres appareils restent à l'abri du vol.

Note : Les valeurs de force de traction mentionnées peuvent varier si les slots de sécurité ne respectent pas les normes de conception spécifiées par leurs fabricants respectifs.

Le verrou de sécurité polyvalent n'est pas limité aux ordinateurs portables ou aux notebooks uniquement. Utilisez ce verrou pour sécuriser d'autres appareils tels que les stations d'accueil, les moniteurs, les imprimantes, les ordinateurs SFF, les projecteurs, les oscilloscopes ou d'autres équipements de bureau et de laboratoire, élargissant ainsi son utilité. Le verrou est conçu pour être compatible avec les ordinateurs anciens et récents de différentes marques, y compris HP, Dell, Microsoft, et plus encore. Différents entretoises de différentes épaisseurs sont fournies pour assurer un meilleur ajustement pour votre appareil.

Le diamètre de la tête du verrou est de 0,4 pouce (14 mm) et dispose d'un design à rotule permettant une rotation à 360° et un pivotement à 90° de la tête du verrou. Cette flexibilité réduit le pliage et

minimise la tension sur le slot de l'ordinateur portable, améliorant ainsi la durabilité et l'utilisabilité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **VERROU UNIVERSEL 3 EN 1** : Compatible avec les slots de verrouillage Noble Wedge®/K-Slot/Nano à l'aide d'un embout réglable; Câble résistant aux coupures de 2m et de 4,4mm d'épaisseur; Peut résister à une force de traction allant jusqu'à 91,6kg
- **SERRURE À COMBINAISON À 4 CHIFFRES SÉRIALISÉE** : Chaque serrure dispose d'une combinaison unique et immuable, liée au numéro de série du produit, ce qui permet une gestion simplifiée des actifs. La récupération de la combinaison est disponible sur demande
- **COMPATIBILITÉ** : Le câble fonctionne avec HP/Dell/Microsoft/autres; L'antivol n'est pas spécifique à une marque pour une compatibilité à l'épreuve du temps avec les slots de sécurité standard de l'industrie; Sécurisez l'équipement de bureau
- **CONCEPTION ÉQUILIBRÉE** : L'articulation à rotule permet une rotation de 360° et le pivot de 90° de l'articulation coudée permet de réduire l'enroulement; Des entretoises sont incluses pour éviter d'endommager le PC portable et améliorer l'ajustement
- **INSTALLATION FLEXIBLE** : La bande auto-agrippante permet d'organiser le verrouillage du câble; Accessoirement, les verrous d'ancrage LTANCHOR/KSLTAD/LTANCHORL (vendus séparément) permettent de protéger les équipements qui n'ont pas de fente de sécurité

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Performance

Antivol	Oui
---------	-----

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humidité	0 à 95 % HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & Black
Construction Material	Acier et plastique
Longueur du produit	6.7 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.6 cm]
Poids du produit	5.2 oz [146.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.6 in [14.1 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	5.4 oz [152.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Antivols de Sécurité pour PC Portables
	1 - Sangles à Crochets et Boucles
	3 - Entretoises de Pare-Chocs
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

