

## Cable de 2m Universal de Seguridad para Ordenador Portátil - Cable de Bloqueo Compatible con Noble Wedge/Nano/K-Slot - con Cerradura - Antirrobo - Anticorte

ID del Producto: UNIVK-LAPTOP-LOCK



El candado universal para portátiles es una solución versátil compatible con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, que proporciona flexibilidad y comodidad. Su función de ajuste sobre la marcha de la punta de bloqueo permite una compatibilidad sin esfuerzo con los distintos tipos de ranuras de seguridad. El cable de seguridad de acero resistente a los cortes mide 2m de longitud y 4,4mm de grosor, proporcionando alcance y durabilidad. Con el candado 3 en 1 para portátiles, proteja sus valiosos dispositivos a donde vaya.

Este candado antirrobo para portátiles cuenta con un sistema de bloqueo por pulsación que permite un bloqueo rápido sin llave. Desbloquéelo sin necesidad de recordar combinaciones. El candado incluye un juego de dos llaves.

La cerradura puede resistir una fuerza de tracción de 91,2 kg (201 lb) para la ranura K, 98,8 kg (217,8 lb) para la Nano y 61,2 kg (135 lb) para la Noble Wedge®, lo que garantiza que su ordenador u otros dispositivos permanezcan a salvo de robos.

Nota: Los valores de fuerza de tracción mencionados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen con las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.

El versátil candado de seguridad no se limita únicamente a ordenadores portátiles o notebooks. Utilice este candado para asegurar otros dispositivos como docking stations, monitores, impresoras, ordenadores SFF, proyectores, osciloscopios u otros equipos de oficina y laboratorio, ampliando así su utilidad. El candado está preparado para el futuro, ya que funciona con ordenadores anteriores y más recientes de varias marcas, incluyendo HP, Dell, Microsoft, etc. Se incluyen espaciadores para proteger el dispositivo de rozaduras o abolladuras en la ranura de la cerradura, a la vez que garantizan un mejor ajuste para su dispositivo.

El diámetro del cabezal de bloqueo es de 14 mm (0,4 pulg.) y presenta un diseño de rótula que permite una rotación de 360 grados y un giro de 90 grados del cabezal de bloqueo. Esta flexibilidad

reduce el enrollamiento y minimiza la tensión en la ranura del portátil, mejorando la durabilidad y la facilidad de uso.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **CANDADO UNIVERSAL PARA PORTÁTILES 3 EN 1:** Compatible con Noble Wedge, K-Slot (T-Bar) y Nano mediante una punta de bloqueo ajustable - Cable de acero al carbono resistente a los cortes de 2m y 4,4mm de grosor - Soporta una fuerza de tracción de hasta 98kg
- **CANDADO DE PORTÁTIL CON LLAVE:** Juego de dos llaves de aleación de cinc - Botón de bloqueo para activar rápidamente el bloqueo sin llave - El dial selector permite ajustar la punta de bloqueo para que coincida con la ranura de seguridad de su equipo
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con HP, Dell, Microsoft y otros - No es específico de una marca para una compatibilidad a prueba del futuro con las ranuras de seguridad estándar del sector - Asegure otros equipos de oficina y laboratorio
- **DISEÑO INTELIGENTE:** La articulación permite una rotación de 360° y el pivote de 90° de la articulación ayudan a reducir el enrollamiento y a minimizar la tensión en la ranura - Se incluyen separadores protectores para evitar daños en el portátil
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La correa de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable de seguridad - Se puede complementar con los candados de anclaje LTANCHOR, KSLTAD y LTANCHORL (se venden por separado) para proteger equipos sin ranura de seguridad

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

---

### Rendimiento

Antirrobo	Sí
-----------	----

---

**Observaciones / Requisitos**

Nota	Los valores de fuerza de tracción indicados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.
------	--

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	< 28°C (82.4°F)
Temperatura de Almacenamiento	23°C ±2 to 55°C ±15 (73.4°F ±35.6 to 131°F ±59 )
Humedad	HR de 70%

---

**Características Físicas**

Color	Silver & Black
Material de Fabricación	Acero y Plástico
Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [125.0 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.2 oz [146.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Candado de Seguridad para Ordenador Portátil
	2 - Llaves
	3 - Espaciadores del Candado
	1 - Sujetacables de Gancho y Bucle
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

