

Câble Antivol pour Ordinateur Portable de 2m - Câble de Sécurité pour PC Compatible avec Noble Wedge/Nano/K-Slot, Câble de Verrouillage à Clé, Câble Antivol en Acier au Carbone Résistant aux Coupures

Nº de produit: UNIVK-LAPTOP-LOCK



Le Verrou Universel pour Ordinateur Portable est une solution polyvalente compatible avec le Noble Wedge®, le K-Slot (T-Bar) ou le Nano, offrant flexibilité et commodité. Sa fonction d'ajustement instantané de la pointe de verrouillage permet une compatibilité aisée avec les différents types de fentes de sécurité. Le câble de sécurité en acier résistant à la coupe mesure 2 m de longueur et 4,4 mm d'épaisseur, offrant portée et durabilité. Avec le Verrou pour Ordinateur Portable 3-en-1, protégez vos appareils précieux où que vous alliez.

Ce verrou antivol pour ordinateur portable présente un système de verrouillage par pression qui permet de verrouiller rapidement sans clé. Déverrouillez-le sans avoir besoin de mémoriser des combinaisons. Le verrou est livré avec un ensemble de deux clés.

Le verrou peut résister à une force de traction de 91,2 kg pour le K-slot, 98,8 kg pour le Nano et 61,2 kg pour le Noble Wedge®, garantissant la sécurité de votre ordinateur ou de vos autres appareils contre le vol.

Remarque : Les valeurs de force de traction mentionnées peuvent varier si les fentes de sécurité ne sont pas conformes aux normes de conception spécifiées par leurs fabricants respectifs.

Le verrou de sécurité polyvalent ne se limite pas aux ordinateurs portables uniquement. Utilisez ce verrou pour sécuriser d'autres appareils tels que des stations d'accueil, des moniteurs, des imprimantes, des ordinateurs SFF, des projecteurs, des oscilloscopes ou d'autres équipements de bureau et de laboratoire, étendant ainsi son utilité. Le verrou est résistant à l'obsolescence, car il fonctionne avec des ordinateurs anciens et plus récents de différentes marques, notamment HP, Dell, Microsoft, et plus encore. Des entretoises sont incluses pour protéger l'appareil contre les éraflures ou les bosses dans la fente du verrou tout en assurant un meilleur ajustement pour votre appareil.

Le diamètre de la tête de verrouillage est de 14 mm et présente une conception à rotule qui permet

une rotation à 360° et une pivotante à 90° de la tête de verrouillage. Cette flexibilité réduit l'enroulement et minimise la contrainte sur la fente du notebook, améliorant ainsi la durabilité et la convivialité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- VERROU UNIVERSEL 3 EN 1 : Compatible avec les fentes de verrouillage Noble Wedge, K-Slot (T-Bar) et Nano; câble en acier au carbone résistant à la coupure de 2 m et de 4,4 mm d'épaisseur; Le verrou peut résister à une force de traction de 98 kg
- VERROU ANTI-VOL À CLÉ : Comprend un jeu de 2 clés; Comprend un bouton pour enclencher rapidement le verrou sans clé; La molette de sélection permet d'ajuster la pointe du verrou pour correspondre à la fente du verrou de sécurité du PC/autre périphérique
- COMPATIBILITÉ : L'antivol pour ordinateur portable n'est pas spécifique à une marque pour une compatibilité à l'épreuve du temps avec les fentes de sécurité standard; Sécurisez d'autres équipements de bureau et de laboratoire
- CONCEPTION ÉQUILIBRÉE : L'articulation permet une rotation de 360° et le pivot de 90° de l'articulation coudée permet de réduire l'enroulement/minimiser la tension; Des entretoises sont incluses pour éviter d'endommager le PC et pour améliorer l'ajustement
- INSTALLATION FLEXIBLE : Acheminez le long câble à travers un trou de passe-câble ou un pied de table; Utilisez les verrous d'ancrage LTANCHOR et LTANCHORL (vendus séparément) pour fixer l'équipement à presque toutes les surfaces planes

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Performance

Antivol	Oui
---------	-----

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Les valeurs de force de traction indiquées peuvent varier si les fentes de sécurité ne sont pas conformes aux normes de conception spécifiées par leurs fabricants respectifs.
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	< 28°C (82.4°F)
Température de stockage	23°C ±2 to 55°C ±15 (73.4°F ±35.6 to 131°F ±59)
Humidité	70% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & Black
Construction Material	Acier et plastique
Longueur du produit	6.7 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	4.4 oz [125.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.4 cm]
Poids brut	5.2 oz [146.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Antivol de sécurité pour ordinateur portable

2 - Clés

3 - Entretoises de Verrouillage

1 - Sangle auto-agrippante

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis