

Cavo di Sicurezza Universale per Laptop (2m), Dispositivo di Blocco per Notebook  
Compatibile con Noble Wedge/Nano/K-Slot, Serratura con Chiave, Cavo in Acciaio al  
Carbonio Antifurto Resistente al Taglio

ID prodotto: UNIVK-LAPTOP-LOCK



Il lucchetto per laptop universale è una soluzione versatile compatibile con Noble Wedge®, K-slot (T-Bar) o Nano, che offre flessibilità e convenienza. Grazie alla funzione di cambio veloce della punta del lucchetto, è possibile adattarlo rapidamente a diversi tipi di slot. Il cavo di sicurezza in acciaio resistente al taglio misura 2 metri di lunghezza e 4,4 mm di spessore, garantendo portata e durata. Con il lucchetto per laptop 3 in 1, proteggete i vostri preziosi dispositivi ovunque andiate.

Questo lucchetto antifurto per laptop è dotato di un sistema push-to-lock che consente una chiusura rapida senza chiave. Si sblocca senza dover ricordare le combinazioni. Il lucchetto include un set di due chiavi.

Il lucchetto può sopportare una forza di trazione di 91,2 kg per il k-slot, 98,8 kg per il Nano e 61,2 kg per il Noble Wedge®, assicurando che il computer o altri dispositivi rimangano al sicuro da eventuali furti.

Nota: I valori di forza di trazione indicati possono variare se gli slot di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori.

Il versatile lucchetto di sicurezza non si limita solo ai laptop o ai notebook. È possibile utilizzare questo lucchetto per proteggere altri dispositivi come docking station, monitor, stampanti, computer SFF, proiettori, oscilloscopi o altre apparecchiature da ufficio e da laboratorio, ampliandone l'utilità. Il lucchetto è a prova di futuro, poiché funziona con i computer precedenti e più recenti di varie marche, tra cui HP, Dell, Microsoft e altre ancora. Vengono forniti distanziatori di diverso spessore per garantire una migliore adattabilità al dispositivo.

Il diametro della chiusura è di 14 mm e presenta un design a snodo sferico che consente una rotazione di 360 gradi e una pivotatura di 90 gradi della chiusura. Questa flessibilità riduce la formazione di pieghe e minimizza le sollecitazioni sullo slot del notebook, migliorando la durata e le

funzionalità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **BLOCCO UNIVERSALE 3 IN 1 PER LAPTOP:** compatibile con gli slot Noble Wedge, K-Slot (T-Bar) e Nano grazie alla punta regolabile - Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio di 2m e 4,4 mm di spessore - Il blocco può resistere a una trazione fino a 98kg
- **BLOCCO ANTIFURTO CON CHIAVE:** include un set di due chiavi in lega di zinco. Il pulsante di blocco consente di inserire il blocco senza chiave. Il selettori consente di regolare la punta del blocco per adattarla allo slot di sicurezza del notebook
- **COMPATIBILITÀ:** il cavo di sicurezza per laptop funziona con HP, Dell, Microsoft etc. Il blocco antifurto per notebook non è specifico per marca e si adatta agli slot di sicurezza standard del settore. Protegge le attrezzature in ufficio e in laboratorio
- **DESIGN PULITO:** lo snodo sferico consente una rotazione a 360 gradi e il perno a gomito a 90 gradi aiuta a ridurre l'attorcigliamento del cavo e a minimizzare lo sforzo sullo slot - I distanziali di protezione sono inclusi per evitare danni al laptop
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** la fascetta a strappo inclusa consente di tenere in ordine il cavo di bloccaggio; i sistemi di ancoraggio LTANCHOR, KSLTAD e LTANCHORL (venduti separatamente) consentono di proteggere le apparecchiature prive di slot di sicurezza

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

---

### Prestazioni

Antifurto	Sì
-----------	----

---

 Note/requisiti speciali

Nota	I valori di forza di trazione indicati possono variare se gli slot di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori..
------	--

---

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	< 28°C (82.4°F)
Temperatura di conservazione	23°C ±2 to 55°C ±15 (73.4°F ±35.6 to 131°F ±59 )
Umidità	70% RH

---

## Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Construction Material	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	6.7 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125.0 g]

---

## Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [146.0 g]

---

## Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Dispositivo di sicurezza per computer laptop
--------------------------	--

2 - Chiavi

3 - Distanziatori di Bloccaggio

1 - Fascetta con chiusura a strappo

1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

