

DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter

Productcode: SVA5M4NEUA



Deze 5 V voeding kunt u gebruiken als voedingsbron voor elk elektronisch apparaat dat uitgerust is met een C-type barrel connector en 5 V spanning en tot 4 A stroom nodig heeft.

De adapter is de perfecte vervanging voor de zoekgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reserve voedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

De SVA5M4NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Vervang een kwijtgeraakte of defecte gelijkstroomvoeding
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten

### Eigenschappen

- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 4 A (of minder) en een C-type barrel connector vereisen

- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten

---

Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Uitgangconnectoren	C-Type Barrel (Inner Diameter: 1.7 mm, Outer Diameter: 4.75 mm)

---

Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4A
Stekkertype	C

---

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
Lengte product	3.1 in [80.0 mm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	1.5 in [39.0 mm]
Gewicht product	5.6 oz [158.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	2.4 in [60.0 mm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [215.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

