

25-Pack Laptopschloss 2m, Schlüsselgleiches Sicherheitsschloss/Kabelschloss, Noble Wedge®/Nano/K-Slot Kompatibel, Notebook Diebstahlschutz

Produkt-ID: UNIVKA25-LAPTOP-LOCK



Das 25er-Pack Universal Laptop Lock ist eine vielseitige Lösung, die mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) oder Nano kompatibel ist und Flexibilität und Komfort bietet.

#### Flexible Sicherheit

Ein einzigartiger Mechanismus zur schnellen Anpassung der Schlossspitze an verschiedene Sicherheitsschlitzte. Drehen Sie einfach das Auswahlrad für das Schloss, um die Form der Schlossspitze an den jeweiligen Sicherheitsschlitz anzupassen, ohne dass Sie verschiedene Schlossspitzen mit sich führen oder Spezialwerkzeuge verwenden müssen. Das schnittfeste Sicherheitskabel aus Stahl ist 2m lang und 4,4mm dünn und bietet Reichweite und Haltbarkeit.

#### Schlüsselgleiches Schloss

Alle 25 Schlösser sind schlüsselgleich und enthalten einen Satz von 4 Schlüsseln für eine optimierte Sicherheitsverwaltung für IT-Administratoren, die mit mehreren Schlössern arbeiten. Dieses Anti-Diebstahl-Laptop-Schloss verfügt über ein Push-to-Lock-System, das eine Schnellverriegelung ohne Schlüssel ermöglicht. Entsperren Sie es, ohne sich Kombinationen merken zu müssen. Das Schloss hält einer Zugkraft von 91,2kg für den K-Slot, 98,8kg für den Nano und 61,2kg für den Noble Wedge stand und sorgt dafür, dass Ihr Computer oder andere Geräte vor Diebstahl geschützt bleiben.

Hinweis: Die genannten Zugkraftwerte können abweichen, wenn die Sicherheitsschlitzte nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.

#### Breite Kompatibilität

Das vielseitige Großpackungs-Sicherheitsschloss ist nicht nur auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Verwenden Sie dieses Schloss, um andere Geräte wie Dockingstationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte zu sichern, und

erweitern Sie so seinen Nutzen. Das Schloss ist zukunftssicher, denn es funktioniert mit älteren und neueren Computern verschiedener Marken, darunter HP, Dell, Microsoft und andere. Im Lieferumfang sind Abstandshalter enthalten, die das Gerät vor Kratzern oder Dellen im Schlossspalt schützen und gleichzeitig für einen besseren Sitz Ihres Geräts sorgen.

#### Voll bewegliches Schloss-Design

Der Durchmesser des Verschlusskopfes beträgt 14,5mm und verfügt über ein Kugelgelenk, das eine Drehung um 360° und eine Schwenkung um 90° ermöglicht. Diese Flexibilität reduziert das Aufwickeln und die Belastung des Notebooksteckplatzes, was die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

#### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



#### Anwendungen

#### Merkmale

- **25-PACK UNIVERSELLES 3-IN-1 LAPTOP-SCHLOSS:** Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) und Nano-Lock-Slots Kompatibel dank einer verstellbaren Schloss-Spitze; 2m und 4,4mm dickes schnittfestes Kabel; Schloss kann einer Zugkraft von bis zu 98kg standhalten
- **SCHLÜSSELGLEICH:** Alle Schlösser sind schlüsselgleich, so dass Sie nicht mehrere Schlüssel verwalten oder sich Kombinationen merken müssen, um große Anzahl von Bürogeräten zu sichern; 2 Schlüsselpaare inkl., zusätzliche Schlüssel mit Kaufbeleg erhältlich
- **KOMPATIBILITÄT:** Universelles Sicherungskabel für Laptops von HP, Dell, Microsoft usw.; das Notebook-Diebstahlsicherungsschloss ist nicht markenspezifisch und somit mit den Standard-Sicherheitssteckplätzen kompatibel; Büro- und Laborausstattung sichern
- **CLEVER DESIGN:** Das Kugelgelenk ermöglicht eine 360 Grad-Drehung und das 90 Grad-Drehgelenk reduziert die Belastung des Steckplatzes; Die mitgelieferten Abstandshalter verhindern Schäden am Laptop und verbessern die Passform
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Das mitgelieferte Klettband sorgt für Ordnung, wenn es nicht gebraucht wird; mit den Ankern LTANCHOR, KSLTAD und LTANCHORL (separat erhältlich) können Geräte ohne Sicherungsschlitz gesichert werden

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Compatible Lock Slot    Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

#### Leistung

Diebstahlsicherung    Ja

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F )
Lagertemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F )
Feuchtigkeit	0 to 95% RH

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Silver & Black
Baumaterial	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	6.7 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	4.4 oz [125.0 g]

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	25
Paketlänge	10.4 in [26.4 cm]
Paketbreite	13.0 in [33.1 cm]
Pakethöhe	5.2 in [13.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.8 lb [3.5 kg]

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten    25 - Laptop Sicherheitsschloss

4 - Schlüssel

75 - Schloss Abstandhalter

25 - Klettverschlussband

1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

