

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere

Produkt-ID: SVA5N3NEUA



Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit N-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 3 Ampere Strom benötigen.

Das DC-Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses 5 Volt/3 Ampere-Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

1,5 km VDSL2-Extender-Kit

550 m Gigabit Ethernet-Glasfaser-Medien-Konverter MM LC

MST-Hub - DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - DisplayPort-zu-HDMI-Splitter

4-Port-MST-Hub - DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-HDMI-Splitter

4-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

1-Port-USB Wireless-N-150Mbit/s-AirPrint™-Server

2-Port-USB-KVM-Switch-Kit mit Kabeln

4-Port-USB-KVM-Switch mit Hub

4-Port-USB 2.0-über-Cat5- oder Cat6-Extender

Das SVA5N3NEUA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie ein verloren gegangenes oder beschädigtes DC-Netzteil
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte

Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 3 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen N-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduzieren Sie die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

Steckverbinder

Garantiebestimmungen 2 Years

Ausgangssteckverbinder N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Strom

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.75A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 3A

Polarität der Mittelspitze Positiv



Steckertyp N

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.0 in [76 mm]
Produktbreite	1.3 in [32 mm]
Produkthöhe	2.2 in [55 mm]
Produktgewicht	7.2 oz [204 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.2 oz [204 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

