

Cavo di sicurezza universale 3 in 1 per laptop da 2m, cavo antifurto resistente al taglio con chiave master, compatibile con Noble Wedge®/Nano/K-Slot

ID prodotto: UNIVKMKO-LAPTOP-LOCK



Questo dispositivo di sicurezza universale per notebook 3 in 1 è una soluzione versatile, compatibile con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, che offre flessibilità e convenienza.

Sicurezza Personalizzabile

L'esclusivo meccanismo della punta del lucchetto consente di adattare rapidamente la punta a diversi tipi di slot. È sufficiente ruotare la manopola di selezione della serratura per cambiare la forma della punta in base alla fessura di sicurezza, senza bisogno di strumenti aggiuntivi o di portare con sé punte di serratura separate. Il cavo di sicurezza in acciaio resistente al taglio è lungo 2 metri e garantisce portata e durata.

Lucchetto con Chiave Master

La serratura è dotata di chiave master e include un set di due chiavi. Il lucchetto può resistere a una forza di trazione di 91,2 kg con lo slot K, 98,8 kg con il Nano e 61,2 kg con il Noble Wedge®, assicurando che il computer o altri dispositivi rimangano al sicuro dal furto.

Nota:

- La Chiave Master non è inclusa, ma può essere richiesta con la prova d'acquisto.
- I valori di forza di trazione indicati possono variare se le slot di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori.

Ampiamente Compatibile

Questo versatile lucchetto di sicurezza non si limita ai soli computer portatili o notebook. È possibile estendere l'utilità di questo lucchetto per proteggere altri dispositivi come docking station, monitor,

stampanti, computer SFF, proiettori, oscilloscopi o altre apparecchiature da ufficio e da laboratorio. Il lucchetto è a prova di futuro ed è compatibile con computer e periferiche vecchie e nuove di varie marche, tra cui HP, Dell, Microsoft e altre. I distanziatori sono inclusi per proteggere il dispositivo da graffi o ammaccature nello slot del lucchetto e per garantire una migliore aderenza al dispositivo.

Design del Blocco a Movimento Completo

Il diametro della testina di blocco è di 14 mm e presenta un design a snodo sferico che consente la rotazione di 360 gradi e la rotazione di 90 gradi della testina di blocco. Questa flessibilità riduce l'avvolgimento e minimizza le sollecitazioni sullo slot del notebook, migliorando la durata e l'utilizzabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO DI SICUREZZA PER LAPTOP 3-IN-1: serratura universale compatibile con gli slot Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) e Nano grazie a una punta regolabile; cavo resistente al taglio da 2m; la serratura può resistere a una forza di trazione fino a 61,2kg
- MASTER KEY SU RICHIESTA: il lucchetto include un set di due chiavi; i detentori designati delle chiavi hanno la possibilità di ordinare una master key (venduta separatamente, con prova d'acquisto); confezioni da 25 disponibili: UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
- COMPATIBILITÀ: il cavo di bloccaggio universale funziona con HP, Dell, Microsoft e altri; il blocco antifurto per notebook non è specifico per marca, per una compatibilità a prova di futuro con tutti gli slot di sicurezza standard del settore
- DESIGN PULITO: lo snodo sferico consente una rotazione a 360° e il perno a 90° dello snodo a gomito contribuisce a ridurre l'aggrovigliamento e minimizzare la tensione sullo slot; i distanziali sono inclusi per evitare di graffiare il dispositivo
- INSTALLAZIONE FLESSIBILE: la fascetta a strappo inclusa consente di tenere in ordine il cavo di bloccaggio; i sistemi di ancoraggio LTANCHOR, KSLTAD e LTANCHORL (venduti separatamente) consentono di proteggere le apparecchiature prive di slot di sicurezza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Prestazioni

Antifurto Sì

Note/requisiti speciali

Patents and Licenses	The Master Key is not included but can be requested with proof of purchase.
	The pull force values mentioned may vary if the security slots do not comply with the design standards specified by their respective manufacturers.

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Umidità	0 to 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Construction Material	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	6.7 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.9 in [14.9 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]

Altezza del Pacco 1.1 in [2.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.3 oz [150.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Dispositivo di sicurezza per computer laptop
	2 - Chiavi
	3 - Distanziatori
	1 - Fascetta con chiusura a strappo
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

