

3-in-1 Universeel Laptop Kabelslot, 2m Security Kabel met Master Key, Computer Beveiliging, Compatibel met Noble Wedge®/Nano/K-Slot, Anti-Diefstal Snijbestendige Kabel

Productcode: UNIVKMKO-LAPTOP-LOCK



Dit 3-in-1 universele laptop kabelslot is een veelzijdige oplossing die compatibel is met Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) of Nano.

Aanpasbare Slotkop

Dankzij een uniek 'on-the-fly' vergrendelingskopmechanisme kan de slotkop snel worden aangepast aan verschillende typen beveiligingsslots. Draai gewoon aan de slotkeuzeknop om de vorm van de slotpunt aan te passen aan de beveiligingssleuf, zonder dat je extra gereedschap nodig hebt of aparte slotpunten hoeft mee te nemen. De snijbestendige stalen security kabel is 2 meter lang en biedt extra bereik en duurzaamheid.

Slot met Master Key

Het slot beschikt over een moedersleutel en worden geleverd met een paar unieke sleutels per slot. Het slot is bestand tegen een trekkracht van 91,2 kg voor K-slot, 98,8 kg voor Nano en 61,2 kg voor Noble Wedge®, zodat de computer of andere apparaten veilig blijven tegen diefstal.

Opmerking:

- De master key wordt niet meegeleverd, maar kan worden aangevraagd met een aankoopbewijs.
- De vermelde trekkrachtwwaarden kunnen variëren als de beveiligingsslots niet voldoen aan de ontwerpnormen gespecificeerd door hun respectievelijke fabrikanten.

Brede Compatibiliteit

Het veelzijdige bulk-pack computerslot is niet alleen beperkt tot laptops of notebooks. Dit slot kan ook

worden gebruikt om andere apparaten te beveiligen, zoals dockingstations, monitors, printers, SFF-computers, projectors, oscilloscopen of andere kantoor- en labapparatuur. Het slot is toekomstbestendig en compatibel met oude en nieuwe computers en randapparatuur van verschillende merken, waaronder HP, Dell, Microsoft en meer. Er worden afstandhouders meegeleverd om het apparaat te beschermen tegen krassen of deuken in de slotopening, terwijl het slot beter op het apparaat aansluit.

Full-Motion Slotontwerp

De diameter van de vergrendelingskop is 14 mm en is uitgerust met een kogelgewricht waardoor de vergrendelingskop 360 graden kan draaien en 90 graden kan kantelen. Deze flexibiliteit voorkomt oprollen en minimaliseert de belasting op de notebook slot, voor extra duurzaamheid en bruikbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **3-IN-1 LAPTOP KABELSLOT:** Dit TAA-compliant universeel slot is compatibel met Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) en Nano slots dankzij een verstelbaar slothoofd; 2m lange snijbestendige kabel; Slot weerstaat een trekkracht tot 61,2kg
- **MASTER KEY OP AANVRAAG:** Geleverd met een set van twee sleutels; IT-managers of sleutelbeheerders kunnen een master key bestellen (apart verkrijgbaar, met aankoopbewijs) bij gebruik van meerdere eenheden; 25 Pack beschikbaar: UNIVMK25-LAPTOPSLOT
- **COMPATIBILITEIT:** Universele laptop security kabel voor HP, Dell, Microsoft en anderen; Anti-diefstal computerslot is niet merkgebonden voor toekomstbestendige compatibiliteit met industriestandaard beveiligingsslots; Beveilig kantoor- en labapparatuur
- **DOORDACHT ONTWERP:** Kogelgewricht kan 360° draaien en de 90° draaibare elleboogverbinding reduceert oprollen en slotbelasting; Meegeleverde spacers voorkomen slijtage & verbeteren de pasvorm; Koolstofstalen snijbestendige kabel
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Bevestig de kabel via een doorvoergat of rond een bureaupoot; Combineer met de ankersloten LTANCHOR, KSLTAD en LTANCHORL (afzonderlijk verkrijgbaar) voor apparatuur zonder beveiligingsslot

	Garantiebeleid	2 Years
	Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
		Noble Wedge Slot
		Kensington Nano Slot
Prestaties	Anti-diefstal	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Patents and Licenses	The Master Key is not included but can be requested with proof of purchase. The pull force values mentioned may vary if the security slots do not comply with the design standards specified by their respective manufacturers.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
	Vochtigheid	0 to 95% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Silver & Black
	Construction Material	Staal en kunststof
	Lengte product	6.7 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
	Gewicht product	4.4 oz [125.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
	Breedte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]

	Hoogte Verpakking	1.1 in [2.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Beveiligingsslot voor laptops
		2 - Sleuteltjes
		3 - afstandsringen
		1 - Klittenband
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.