

Paquete de 25 Candados Universales Noble/Noble Wedge®/K-Slot con Llave para Portátil - Cables de Seguridad Antirrobo de 2m con Llave Maestra

ID del Producto: UNIVMK25-LAPTOP-LOCK



El paquete de 25 candados universales para portátiles es una solución versátil compatible con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, que proporciona flexibilidad y comodidad.

Seguridad Adaptable

Un exclusivo mecanismo de punta de cerradura sobre la marcha permite adaptar rápidamente la punta de la cerradura para que encaje en diferentes tipos de ranuras de seguridad. Basta con girar el dial de selección de la cerradura para cambiar la forma de la punta de la cerradura y adaptarla a la ranura de seguridad, sin necesidad de herramientas adicionales ni de llevar puntas de cerradura por separado. El cable de seguridad de acero resistente a los cortes tiene una longitud de 2m que proporciona alcance y durabilidad.

Cerradura con Llave Maestra

Las 25 cerraduras tienen llave maestra e incluyen un par de llaves únicas por cerradura. Esto permite una gestión racionalizada de la seguridad de varias cerraduras para los administradores informáticos. La cerradura puede soportar una fuerza de tracción de 91,2kg para la ranura K, 98,8kg para la Nano y 61,2kg para la Noble Wedge®, lo que garantiza que el ordenador u otros dispositivos permanezcan a salvo de robos.

Nota:

- La llave maestra no está incluida, pero puede solicitarse con el comprobante de compra.
- Los valores de fuerza de tracción mencionados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.

Ampliamente Compatible

El versátil candado de seguridad a granel no se limita únicamente a ordenadores portátiles o notebooks. Amplíe la utilidad de este candado para asegurar otros dispositivos como estaciones de acoplamiento, monitores, impresoras, ordenadores SFF, proyectores, osciloscopios u otros equipos de oficina y laboratorio. El candado está preparado para el futuro y es compatible con ordenadores y periféricos antiguos y nuevos de varias marcas, como HP, Dell, Microsoft, etc. Se incluyen espaciadores para proteger el dispositivo de rozaduras o abolladuras en la ranura de la cerradura, al tiempo que garantizan un mejor ajuste al dispositivo.

Diseño de bloqueo de Movimiento Completo

El diámetro del cabezal de bloqueo es de 14mm y cuenta con un diseño de rótula que permite una rotación de 360° y un giro de 90° del cabezal de bloqueo. Esta flexibilidad reduce el enrollamiento y minimiza la tensión en la ranura del portátil, lo que mejora la durabilidad y la facilidad de uso.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- La perilla de selección de la cerradura permite seleccionar rápidamente la punta de anclaje sin desmontarla ni utilizar adaptadores adicionales
- El paquete de 25 unidades es ideal para los profesionales informáticos que gestionen múltiples configuraciones
- Agilice la gestión de la seguridad con una llave maestra, disponible bajo pedido

Características

- **BLOQUEO DE PORTÁTIL 3 EN 1:** Compatible con las ranuras Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) y Nano mediante una punta de bloqueo ajustable - Cable de 2m resistente a los cortes - El paquete de 25 unidades es ideal para los administradores informáticos
- **LLAVE MAESTRA BAJO PEDIDO:** Cada cerradura viene con una llave única para el acceso individual - Los Responsables Informáticos o poseedores de llaves designados tienen la opción de pedir una llave maestra (se vende por separado, con comprobante de compra)
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con HP, Dell, Microsoft y otros - El candado para portátiles no es específico de marcas para una compatibilidad a prueba de futuro con las ranuras de seguridad estándar del sector - Asegure equipos de oficina y laboratorio
- **DISEÑO INTELIGENTE:** La articulación esférica permite una rotación de 360° y el pivote de 90° de la

articulación del codo ayuda a reducir el enrollamiento - Los separadores incluidos mejoran el ajuste - El cable de acero resiste hasta 61,2kg

- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La correa de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable de seguridad - Se puede complementar con los candados de anclaje LTANCHOR, KSLTAD y LTANCHORL (se venden por separado) para proteger equipos sin ranura de seguridad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Rendimiento

Antirrobo	Sí
-----------	----

Observaciones / Requisitos

Patents and Licenses	The Master Key is not included but can be requested with proof of purchase
	The pull force values mentioned may vary if the security slots do not comply with the design standards specified by their respective manufacturers.

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humedad	HR de 0 a 95%

Características Físicas

Color	Silver & Black
Material de Fabricación	Acero y Plástico
Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Peso del Producto 4.4 oz [125.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 25

Longitud de la Caja 10.2 in [25.8 cm]

Ancho de la Caja 13.1 in [33.3 cm]

Altura de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.5 lb [3.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 25 - Candado de Seguridad para Ordenador Portátil

25 - Pares de Llaves

75 - Espaciadores del Candado

25 - Correa de Gancho y Bucle

25 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.