

3 m Ultradun USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Productcode: SVECONUS10



De professionele 2-in-1 USB KVM-kabels van StarTech.com zijn speciaal ontworpen om te worden gebruikt met uw StarView KVM-switch of Server Afstandsbediening en integreren de benodigde USB- en VGA-aansluitingen in een enkele kabel – een opgeruimd geheel met behoud van uitstekende prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik met de universele KVM-switches van StarTech.com
- Werkt op elke met USB-toetsenbord en -muis uitgeruste computer

Eigenschappen

- Verbindt VGA, USB-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
- Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurcodeerd naar PC99-specificatie
- Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit

- **COMPATIBILITY:** Designed to work with StarTech.com KVM Switches, e.g. the SVx31DUSBx series and SVx31HD series KVM Switches, RACKCONSxx08/16 series LCD Consoles, CABx31HD series KVM Modules and the SV565UTPx series Console Extenders

- **Note:** This USB VGA KVM cable is not universally compatible with KVM switches from other brands

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	9.1 oz [259.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.1 cm]
Package Width	10.7 in [27.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.7 oz [274.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Dunne 2-in-1 USB VGA KVM-kabel 3 m
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.