

Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado

ID del Producto: US1GC30A



Ahora es fácil conectar con una red Gigabit, a través del puerto USB-C™ de su computador portátil. Este adaptador de red Ethernet Gigabit (GbE) ofrece una conexión de red fiable, sin tener que instalar controladores. Su elegante acabado plateado armoniza a la perfección con un MacBook y cualquier computador portátil o Chromebook™ con acabado similar.

Con diseño de aluminio de alta calidad y acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook y cualquier computador portátil o Chromebook™ con acabado similar. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para computadores portátiles. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su computador portátil, para conectarlo a su red. El chipset del adaptador ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1.

El adaptador de red USB Type-C™ es compatible con el total ancho de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0, también conocida como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a archivos muy grandes a través de la red, a velocidades Gigabit.

El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Es un conector reversible, lo cual significa que es posible conectar sus dispositivos con cualquiera de las caras del conector hacia arriba. Siempre enchufará el cable de forma correcta: sin molestias ni riesgo de dañar el puerto.

El modelo US1GC30A está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Agregue una conexión de red por cable a su ordenador portátil equipado con USB-C
- El acabado plateado lo convierte en el accesorio ideal para su MacBook, Chromebook o cualquier ordenador portátil con acabado similar
- Actualice su ordenador de sobremesa o portátil con capacidad Ethernet Gigabit sin tener que abrir el equipo, o tener que ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su ordenador portátil a una red gigabit - ideal para empresas pequeñas, oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

Características

- Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit a su ordenador, mediante un puerto USB-C
- Elegante acabado plateado que armoniza a la perfección con su MacBook y cualquier ordenador portátil o Chromebook con acabado similar
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Para una sencilla configuración, compatibilidad nativa de controladores con los sistemas Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
- Detección automática de velocidades a 10/100/1000Mbps
- Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- Compatibilidad con funciones como "Checksum" (suma de comprobación) y "Large Send Offload" ("descarga de envíos de gran volumen")
- Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
- Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
- Compatible con la norma IEEE 802.3az de Ethernet eficiente en energía

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 1
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Longitud Máxima del Cable	0.6 in [15 mm]
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Jumbo Frame Support	9K max.

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Puertos Externos	RJ-45

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 a 10.15, 11.0 <i><i>Etiquetas VLAN actualmente no compatibles con macOS</i>
 Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x <i><i>Solo versiones LTS</i>
 Chrome OS®</i></i>
-------------------	---

Observaciones / Requisitos



Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 Type-C disponible

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Humedad HR de 20% a 90%

Características Físicas

Color Plata

Form Factor Cable integrado

Longitud del Producto 2.6 in [65.0 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [24.0 mm]

Altura del Producto 0.7 in [17.0 mm]

Peso del Producto 1.2 oz [34.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [106.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Adaptador de red USB-C a GbE

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

