

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - Argent

N° de produit: US1GC30A



Désormais, rien de plus facile que de vous connecter à un réseau Gigabit sur un port USB-C™ de votre ordinateur portable. Cet adaptateur réseau Gigabit Ethernet (GbE) assure une connexion fiable sans installation de pilotes. Son fini argenté élégant s'accorde parfaitement à la couleur de votre MacBook, ordinateur portable ou Chromebook™.

Doté d'un boîtier en aluminium de qualité au fini argent, cet adaptateur réseau s'accorde parfaitement à la couleur de votre MacBook, ordinateur portable ou Chromebook™. Compact et portable, cet adaptateur réseau USB constitue un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Il n'est pas nécessaire de transporter un adaptateur d'alimentation pour l'utiliser, car il est directement alimenté par le port USB hôte.

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher l'adaptateur dans le port USB-C de votre ordinateur portable et de vous connecter au réseau. Son chipset assure la prise en charge native du pilote dans Chrome OS™, Mac OS 10.10 et Windows® 8.1.

L'adaptateur réseau USB Type-C™ prend en charge la bande passante Gigabit complète en misant sur la performance de l'USB 3.0, également appelé USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s). Vous pourrez consulter des fichiers très volumineux sur le réseau à de réelles vitesses Gigabit.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énerverment ni de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Le modèle US1GC30A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable avec USB-C
- Avec son fini argenté, c'est l'accessoire idéal pour votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable d'un fini semblable
- Donnez des capacités Gigabit Ethernet à votre ordinateur de bureau ou portable sans devoir l'ouvrir et sans mobiliser un slot d'extension
- Branchez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit : voici une solution idéale pour les petites entreprises, les bureaux à domicile, les applications de réseau d'entreprise et le jeu en réseau

Spécifications techniques

- Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce au port USB-C
- Son fini argenté élégant s'accorde parfaitement à la couleur de votre MacBook, de votre ordinateur portable ou de votre Chromebook
- Thunderbolt 3 port compatible
- Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1
- Alimentation directe par le port USB
- Design compact, léger pour une portabilité maximale
- Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
- Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge de la fonction Wake On LAN
- Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.1 Gen 1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	Realtek - RTL8153

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Longueur max. de câble	0.6 in [15 mm]
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	9K max.

Connecteur(s)


Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Ports externes	RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 à 10.15, 11.0 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans macOS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>versions LTS uniquement</i> Chrome OS®
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible
---	----------------------------



Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Humidité	Humidité relative de 20 à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type	Câble intégré
Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Largeur du produit	0.9 in [24.0 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [17.0 mm]
Poids du produit	1.2 oz [34.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur réseau USB-C vers GbE
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

