

Adattatore Ethernet USB-C, Convertitore USB Type-C a Ethernet Gbe - Adattatore di Rete USB a RJ45 - Compatibile Thunderbolt 3 - Alluminio

ID prodotto: US1GC30A



Ora è possibile collegarsi in modo semplice a una rete Gigabit usando la porta USB-C™ presente sul laptop. Questo adattatore di rete Gigabit Ethernet (GbE) offre collegamenti di rete affidabili e non richiede l'installazione di driver. L'elegante design in colore argento è perfetto per il MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook™ con estetica simile.


Progettato con un alloggiamento in alluminio di qualità e finitura in colore argento, l'adattatore di rete è il compagno perfetto per MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook™ con finitura cromatica simile. Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB è accessorio ideale per i laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, perché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

Consente di iniziare a lavorare in pochi secondi. Basta collegare l'adattatore alla porta USB-C del portatile e collegarsi alla rete. Il chipset dell'adattatore offre un supporto nativo dei driver in Chrome OS™, Mac OS 10.10 e Windows® 8.1.

L'adattatore di rete USB Type-C™ supporta l'intera larghezza di banda Gigabit grazie alle prestazioni di USB 3.0, nota anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). Consente di accedere rapidamente via rete a file di grandi dimensioni alla velocità Gigabit.

Il connettore USB Type-C è più piccolo e semplice da utilizzare rispetto ai connettori USB precedenti. Il connettore reversibile consente di collegare i dispositivi con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto. Il cavo verrà inserito sempre nel modo corretto, riducendo il rischio di danneggiare le porte.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere una connessione di rete cablata al laptop dotato di porta USB-C
- La finitura color argento ne fa l'accessorio ideale per MacBook, Chromebook o qualsiasi laptop con finitura cromatica simile
- Consente di ottimizzare il tuo PC portatile o desktop aggiungendo funzionalità Gigabit Ethernet senza interventi fisici o il sacrificio uno slot di espansione
- Consente di collegare il tuo PC portatile a una rete Gigabit, una soluzione ideale per piccole aziende, uffici domestici, applicazioni di rete dipartimentali e gioco in rete.

Caratteristiche

- **ADATTATORE DI RETE USB-C:** l'adattatore da USB-C a RJ45 aggiunge al computer una porta Ethernet Gigabit su reti 10/100/1000 Mbps - Ideale per connessioni di rete gigabit cablate affidabili o come alternativa al WiFi
- **CARATTERISTICHE COMPLETE:** Dongle USB-C a Ethernet - Compatibilità nativa con laptop, desktop e computer 2-in-1 grazie al chipset Realtek RTL8153 - Compatibilità con USB C, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4
- **COMPATIBILITÀ DEL SO:** l'adattatore NIC USB per laptop offre connettività plug and play - Funziona con le versioni di Windows 7 e successive, Windows Server, macOS 10.14 e successive, Linux Kernel 4.11 successive (solo versioni LTS) e Chrome
- **DESIGN VERSATILE:** con il suo design compatto e leggero per la massima portabilità, questo adattatore di rete NIC/Gigabit USB Type-C consente di collegare in modo sicuro il laptop a una rete Gigabit Ethernet ovunque si vada -Alimentazione tramite bus USB

- SPECIFICHE TECNICHE: USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps) - Compatibile con USB 3.0/2.0; 1 porta RJ45 - Cavo integrato - 10/100/1000 Mbps - Chipset Realtek RTL8153 - 9K Jumbo Frames - Tagging VLAN - Wake-on-LAN - Colore: Argento

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1
Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
ID chipset	Realtek - RTL8153

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Lunghezza max cavo	0.6 in [1.5 cm]
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Porte esterne	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
-------------------------------------	--

macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 La codifica VLAN non è al momento supportata in macOS

Linux Kernel 2.6.25 e versioni successive - Solo Versioni LTS
Chrome OS®

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile

Nota I Jumbo Frames non sono più supportati in macOS

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Tensione di uscita 5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Umidità 20% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Form Factor Cavo collegato

Lunghezza prodotto 2.6 in [6.5 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.7 cm]

Peso prodotto 1.2 oz [34.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 4.9 in [12.4 cm]

Package Width 6.9 in [17.6 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 0.9 oz [26.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete USB-C a GbE
-----------------------------	------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.