

## USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver

Productcode: US1GC30A



Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB -C™ poort van uw laptop. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt betrouwbare netwerkverbindingen - zelfs zonder stuurprogramma's te hoeven installeren. De gestroomlijnde zilveren design past perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke look.

Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de netwerkadapter perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke kleur. Door zijn compactheid en draagbaarheid is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat de adapter direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De adapter-chipset biedt native stuurprogramma-ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 8.1.

De USB Type-C™ netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 Gen 1 (5 Gbps) te benutten. U hebt toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst. Steek de kabel er telkens weer correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

De US1GC30A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voeg een vaste netwerkverbinding toe aan uw USB-C laptop
- Dankzij de zilveren finish is het de ideale accessoire voor uw MacBook, Chromebook of elke laptop met een soortgelijke kleur
- Breid uw laptop of desktop uit met gigabit Ethernet-mogelijkheden zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare uitbreidingsleuf te hoeven gebruiken
- Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk - ideaal voor kleine bedrijven, kantoor aan huis, netwerkapplicaties voor afdelingen en netwerk gaming

## Eigenschappen

- Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer via de USB-C poort
- Gestroomlijnde zilveren finish past perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook met een soortgelijke kleur
- Thunderbolt 3 port compatible
- Native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1 voor eenvoudige installatie
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
- Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning

---

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.1 Gen 1
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RTL8153

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale kabellengte	0.6 in [15 mm]
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Externe poorten	RJ-45

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 MacOS 10.7 tot 10.15, 11.0 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS</i>  Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>  Chrome OS®
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort
---------------------------	------------------------------



---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Vochtigheid	20% ~ 90% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Form Factor	Aangesloten kabel
Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	0.9 in [24.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [17.0 mm]
Gewicht product	1.2 oz [34.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar GbE netwerkadapter
-------------	-------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

