

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

N° de produit: US1GC30W



Désormais, rien de plus facile que de vous connecter à un réseau Gigabit par le port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de bureau. Cet adaptateur réseau Gigabit Ethernet (GbE) assure une connexion fiable sans installation de pilotes. Il est prêt à l'emploi, et la prise en charge native du pilote permet sa configuration rapide.

L'adaptateur réseau USB Type-C™ prend en charge la bande passante Gigabit complète en misant sur la performance de l'USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s). Vous pourrez consulter des fichiers très volumineux sur le réseau à de réelles vitesses Gigabit.

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher l'adaptateur dans le port USB-C de votre ordinateur portable et de vous connecter au réseau. Le chipset de l'adaptateur de réseau offre une prise en charge native du pilote afin que vous n'ayez pas à vous soucier d'installer de logiciel supplémentaire.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énerverment ni de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit constitue un parfait adaptateur réseau de rechange pour les ordinateurs de bureau et un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Et puisqu'il est directement alimenté par le port USB, rien de plus facile que de se connecter en déplacement. De plus, il est léger, ce qui en fait le compagnon de voyage parfait pour votre Chromebook Pixel™ ou votre MacBook.

Le boîtier blanc du modèle US1GC30W sera parfait près de votre Mac d'Apple. De plus, cet appareil bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez les capacités Gigabit Ethernet à votre MacBook ou votre Chromebook Pixel
- Transformez votre port USB-C en LAN Gigabit

Spécifications techniques

- Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à la plus récente technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) et à l'USB Type-C
- Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1
- Alimentation directe par le port USB
- Design compact, léger pour une portabilité maximale
- Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
- Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge de la fonction Wake On LAN
- Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)



Type de bus	USB 3.1 Gen 1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	Realtek - RTL8153

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Type et débit	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Ports externes	RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 à 10.14 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i> Chrome OS®
--------------------------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type	Câble intégré
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.7 in [14.5 cm]
Longueur du produit	8.3 in [21.0 cm]
Largeur du produit	1.0 in [25.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	2.9 oz [82.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur réseau USB-C vers GbE
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

