


Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

ID prodotto: USB150WN1X1



L'adattatore di rete wireless 802.11N mini USB USB150WN1X1 permette praticamente a ogni computer desktop, laptop o netbook dotato di USB di collegarsi a reti wireless 'b', 'g' o 'n'. Utilizzando un design estremamente compatto 1T1R (1 trasmettitore/ ricevitore) con una frequenza da 2,4 GHz, l'adattatore USB è in grado di raggiungere 150 Mbps su una rete 802.11n occupando il minimo spazio. Compatibile all'indietro con reti 802.11b/g (11/54 Mbps), questo adattatore rappresenta una soluzione versatile per le reti wireless. Grazie al supporto di opzioni di sicurezza standard e avanzate come WEP, WPA, oltre al supporto per la qualità del servizio (QoS) wireless e a un'impostazione rapida e semplice tramite WPS, questo adattatore USB 2.0 rappresenta un'eccellente opzione di aggiornamento wireless o di prima configurazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Consente la connessione a una rete wireless hotspot mentre si è in viaggio, utilizzando un computer portatile dotato di USB
- Sostituisce o aggiorna le funzionalità wireless di un computer desktop o laptop.
- Permette la connessione di un computer alla rete dove non è possibile utilizzare cavi, ad esempio all'aperto

Caratteristiche

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 1 trasmettitore/1 ricevitore (1x1:1)
- Conforme allo standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps
- Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni rispettivamente fino a 11/54 Mbps
- Offre una maggiore protezione come WEP (64-128 bit) e WPA
- Distanze di trasmissione fino a 100m al coperto e 300m all'aperto
- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configurazione tramite software
- Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Tipo bus	USB 2.0
Configurazione antenna	1x1:1 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID chipset	Realtek - RTL8188EUS

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	150 Mbps
Supporto modalità Full	Sì

Duplex		
Frequenza		2.4 GHz
Funzioni di protezione		Crittografia dati WEP
		TKIP/AES
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
MTBF		44,000 Hours
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS® 10.5 a 10.14
		Linux 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	0.7 in [19.0 mm]

Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	3.7 in [9.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [40.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless USB
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.