

1,8m USB VGA KVM 2-in-1 Kabel für KVM Switch

Produkt-ID: SVUSB2N1_6



Die Serie der universellen USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com verhindert Kabelsalat und halten Ihren Arbeitsplatz in Ordnung, während sie mit Ihrem StarView- oder einem anderen KVM-Switch von StarTech.com für hervorragende Leistung sorgen. Dieses 1,8 m lange 2-in-1 USB und VGA KVM-Switch-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde von Experten entwickelt, um kristallklare Bildqualität und dauerhafte Leistung zu gewährleisten. So wie alle Kabel von StarTech.com wird dieses Produkt mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Es funktioniert mit folgenden Modellen: Aten (CS102U, CS104U), Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U), TrippLite (B006-004-R), ""Cables to go"" (35555, 35566, 35554, 52064) und IOGear (GCS102U, GCS104U). Kompatible StarTech.com KVMs finden Sie im Zubehörbereich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zu verwenden mit den universellen KVM-Switches von StarTech.com.
- Kann auch zur Verbindung mit einer Vielzahl von KVM-Switches anderer Hersteller verwendet werden.

Merkmale

- Koaxiales Videokabel für eine kristallklare Anzeige.
- Die geformte Konstruktion reduziert den Kabelsalat.

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	USB B (4-polig) VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.5 in [12.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.0 mm]
Produktgewicht	10.2 oz [290.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.6 oz [299.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1,8 m 2-in-1 USB KVM-Kabel
--------------------	----------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

