

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkkaart - 802.11n/g 1T1R

Productcode: USB150WN1X1



Met de USB150WN1X1 USB 802.11n Mini Draadloze Netwerkadapter kunt u vrijwel elke laptop, netbook of desktopcomputer via USB verbinden met een draadloos netwerk van het type 'b', 'g', of 'n'. De USB-adapter heeft een uiterst compact en ruimtebesparend 1T1R-ontwerp (1 zender/1 ontvanger) en werkt met een frequentie van 2,4 GHz, waarmee 150 Mbit/s kan worden bereikt via een 802.11n-netwerk. Deze adapter is achterwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbit/s) en is daarmee een veelzijdige draadloze netwerkoplossing. Deze USB 2.0-adapter biedt ondersteuning voor standaard en geavanceerde beveiligingsmogelijkheden zoals WEP, WPA en draadloze Quality of Service (QoS), en kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd via WPS. De kaart wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com, en dat maakt het tot een uitstekende draadloze upgrade of eerste aanschaf.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Leg een verbinding met een draadloos netwerk als u onderweg bent met uw laptop
- Vervang of upgrade de draadloze netwerkfunctionaliteit van een laptop of desktopcomputer
- Verbind een computer met een netwerk, waarbij geen kabels kunnen worden gebruikt, zoals buitenshuis

Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 1 zender en 1 ontvanger (1x1:1)
- Voldoet aan de IEEE 802.11n-standaard met overdrachtsnelheden tot 150 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
- Ondersteunt draadloze beveiliging zoals 64/128-bits WEP en WPA
- Zendbereik tot 100m binnenshuis en 300m buitenshuis
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknop of software-configuratie
- Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Draadloos
Bus type	USB 2.0
Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipsetcode	Realtek - RTL8188EUS

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	150 Mbit/s
Full duplex ondersteuning	Ja
Frequentie	2.4 GHz
Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie TKIP/AES WPA and WPA2-PSK Data Encryption
MTBF	44,000 Hours

Connector(en)		
Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0	
	Draadloos N (IEEE 802.11n)	
Software		
Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	Mac OS® 10.5 tot 10.14	
	Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)	
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Zwart	
Type behuizing	Kunststof	
Lengte product	0.7 in [19.0 mm]	
Breedte product	0.6 in [15.0 mm]	
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]	
Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]	
Verpakkingsinformatie		
Package Length	6.8 in [17.2 cm]	
Package Width	4.4 in [11.1 cm]	

Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	USB draadloze netwerkadapter
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

