

USB-vägggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – svart

Produkt ID: USB1PACVBK



Planerar du en internationell affärsresa? Behöver du en vägggladdare som laddar dina enheter i tid för all dina möten och presentationer?

Nu kan du ladda dina mobila enheter på kortare tid och garantera att du alltid är förberedd, även när du är bortrest, utan att behöva bekymra dig för om adaptern du använder hemma fungerar utomlands. Denna mångsidiga reseladdare levereras med utbytbara kontakter som låter dig koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst över hela världen.

Vid anslutning till enheter med stöd för Quick Charge™ 2.0 ger den dessutom mer ström än vanliga laddare för att se till att du kommer igång snabbare.

Vägggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Så oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.

Ladda enheten 75 % snabbare och var redo när du måste. Qualcomms tester för Quick Charge 2.0 har visat att ett batteri på 3300 mAh i en kompatibel smarttelefon laddas från 0 % till 60 % på 30 minuter. Vanlig laddning laddade bara upp till 12 % på samma tid.

Laddaren fungerar dessutom med enheter som inte stöder Quick Charge 2.0 och laddar dessa enheter med vanliga hastigheter.

Den bärbara USB-vägggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska - det perfekta mobila tillbehöret för alla handbagage. Dessutom kan du enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt rese mål och du är klar för avfärd.

När du väl har landat kan du byta kontakterna och ladda på flygplatsen, på hotellrummet eller var som helst där det finns ett vägguttag.

USB1PACVBK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

OBS: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB1PACVBK.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda dina mobila enheter som till exempel Apple- och Micro USB-enheter

Funktioner

- Stöder Quick Charge 2.0 för 75 % snabbare laddning med kompatibla enheter
- Koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst i hela världen med den medföljande strömadaptern (NA/UK/EU/AUS)
- Kompakt design som passar perfekt i datorväskan

Kontakt(er)

Garantipolicy	2 Years
Connector A	1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika)
	1 - BS 1363 Power (UK)
	1 - CEE 7/16 ström (Europlug)
	1 - AS/NZS 3112-ström (Australien)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Inspänning	110V-240V AC
Inström	0.35A Max

	Utspänning	5 DC, 9 DC, 12 DC
	Utström	1.8A, 1.8A, 1.35A
	Polaritet på mittpol	Positiv
Utseende		
	Färg	Svart
	Produktlängd	1.8 in [45 mm]
	Produktbredd	1.6 in [4.1 cm]
	Produkthöjd	1.3 in [3.2 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [54 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.3 in [21 cm]
	Paketets bredd	3.1 in [80 mm]
	Paketets höjd	2.0 in [50 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [140 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-vägggladdare med 1 portar
		1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.