

1.8m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

製品ID: SVUSBVGA6



StarTech.com 製VGA USB KVMスイッチと互換の2-in-1 USB KVMケーブル(1.8m)。ケーブル周りをすっきり保ちながら優れたコネクティビティと性能を維持します。

この極細USB KVMケーブルは、VGAとUSBコネクタを一本に統合しているためケーブル管理がしやすく、作業環境を整然と保ち、キャビネット内でのKVMスイッチ接続にも最適です。

この高性能2-in-1ケーブルは、高解像度を必要とする用途でも卓越したビデオ画質を実現します。

次のStarTech.com KVMスイッチシリーズでお使いいただけます：

CABx31HD

CABx41HDIE

SVx31DUSB

SVx31DUSBA

SVx31DUSBAU

SVx31DUSBU

SVx31DUSBUK

SVx31HD

SVx41DUSBI

SVx41HDI

SVx41HDIE

認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ USB/VGA対応コンピュータシステムをStarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチに接続
- ・ USBキーボード／マウスを接続したすべてのコンピューターで使用可能

## 製品の特長

- ・ PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単
- ・ VGAビデオおよびUSBキーボード／マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計
- ・ 鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル
- ・ KVMとパソコン間のファイル転送が可能

### コネクタ

保証に関する方針	Lifetime
コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

### 物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	189.0 g [6.7 oz]

### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.7 cm [8.9 in]
パッケージ横	7.4 cm [2.9 in]
パッケージ高さ	3.8 cm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	178.0 g [6.3 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - パソコン切替器専用USB/VGA KVMケーブル 1.8m

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。