

1 Port USB 2.0 over Cat5 of Cat6 Extender Set - Voeding Lokaal of op Afstand - 100 m - USB naar Ethernet

Productcode: USB2001EXT2P



Met deze 1-poorts USB 2.0 extender hebt u gemakkelijk toegang tot uw USB-apparaat op een afstand tot 100 m via een Cat5- of Cat6-kabel. En omdat deze extender door zowel de lokale als de unit op afstand kan worden gevoed, hebt u meer flexibiliteit zodat u uw USB-apparaat kunt plaatsen waar dat nodig is. Het is de perfecte USB-uitbreidingsoplossing voor magazijnen, fabrieken, klaslokalen, vergaderruimtes, huizen of kantoren.

Vele USB naar Ethernet extenders vereisen dat de verder gelegen unit een eigen voeding moet hebben, wat de installatie kan bemoeilijken. Deze veelzijdige extender lost dat probleem op, omdat u, indien nodig, de voedingsadapter op de lokale unit (zender) of de verder gelegen unit (ontvanger) kunt aansluiten.

Als de voedingsadapter op de lokale unit is aangesloten, levert de extender stroom via uw Cat5- of Cat6-kabel, waardoor u geen voedingsadapter meer nodig hebt op de verder gelegen plek. Nu hebt u het extra gemak om uw USB-apparaat zelfs op een op afstand te installeren, waar geen stopcontact beschikbaar is, tot een afstand van 100 m.


Deze USB extender heft de beperkingen op van 4,8 m lange, traditionele USB 2.0 kabels, zodat u een efficiëntere, flexibelere werkomgeving kunt creëren. Het is perfect voor de aansluiting van webcams, printers, flashdrives en vrijwel elk USB-randapparaat.

En, met de meegeleverde voedingsadapter, kunt u stroomvretende USB-apparaten zoals externe harde schijven, aansluiten. Voor nog meer installatiegemak heeft de USB naar Ethernet extender ingebouwde sleuven voor kabelbinder voor montage aan een stang.

De USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6-extender is compatibel met meerdere platformen en ondersteunt dus vele verschillende besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. Eenvoudige installatie zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de universele USB extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.

De USB2001EXT2P wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats uw USB-apparaat vrijwel overal waar u wilt, zelfs op plaatsen waar geen stopcontact beschikbaar is
- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaat te vergroten en kabelwarboel te verminderen
- Perfect voor omgevingen waar de hostcomputer zich op een ontoegankelijke plaats bevindt
- U hoeft geen nieuwe kabels aan te leggen en kunt USB-verbindingen tussen ruimtes uitbreiden met de bestaande, reeds in de wand aanwezige Cat5- of Cat6-kabels

Eigenschappen

- Nieuwe versie USB2001EXT2PNA alleen beschikbaar in Noord-Amerika: Sluit een USB 2.0-apparaat aan op uw computer tot op een afstand van 100m en voed de USB-extender vanaf de lokale of remote zijde
- Flexibele keuze voor voeding, met de mogelijkheid om de USB extender door de lokale unit (zender), of door een remote unit (ontvanger) te voeden
- Plaats uw USB-apparaat precies waar u het nodig hebt (tot 100 m), met deze voordelige USB-naar-Ethernet extender
- Universeel, geschikt voor meerdere platforms en onafhankelijk van het besturingssysteem zonder dat stuurprogramma's noodzakelijk zijn, voor een snelle, probleemloze installatie
- Met ingebouwde kabelbindersleuf voor montage aan een stang
- Ondersteunt overdrachtssnelheden tot 480 Mbps

- Ondersteunt plug & play alsmede hot-swap en hot-plugging

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Poorten	1
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
	Max. afstand	100m [328ft]
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - USB B (4-polig)
		1 - RJ-45
	Aansluitingen externe eenheid	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - RJ-45
Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Een hostcomputer met een beschikbare USB-A poort (USB Type-A)
		Een UTP Cat5e- of betere Ethernet-kabel met RJ45-stekker
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding
		1 - Host

1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.58 A
Uitgangsspanning	24 DC
Uitgangsstroom	1 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.5 in [88.0 mm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	6.0 oz [171.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.7 in [24.7 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]

Package Height 4.2 in [10.7 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - lokale USB 2.0 verlenger eenheid
	1 - remote USB 2.0 verlenger eenheid
	1 - 1,8 m USB 2.0 kabel
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.