

Kit d'extension 2 ports USB 2.0 sur Cat5 ou Cat6 - Alimentation locale ou à distance - 100m - Extension USB - USB vers Ethernet

N° de produit: USB2002EXT2




L'extendeur USB 2 ports USB2002EXT2 vous permet de prolonger jusqu'à 100 m les connexions des appareils USB 2.0 sur câble Ethernet Cat5 ou supérieur. Un adaptateur d'alimentation de transmetteur local fournit jusqu'à 500 mA par port sans qu'un adaptateur d'alimentation ne soit nécessaire à l'extrémité distante, vous permettant ainsi d'accéder à et d'alimenter presque tout appareil USB 2.0 là où une prise de courant n'est pas forcément disponible.

Cet extendeur USB prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. De plus, il offre l'installation plug-and-play, la compatibilité avec l'échange à chaud et la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.X.

Grâce à son boîtier durable en métal et son ensemble de fixation en surface, cet extendeur USB polyvalent constitue une solution rapide, facile et souple aux applications commerciales ou industrielles.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les environnements sécurisés dans lesquels l'ordinateur hôte doit être placé dans un endroit sûr et inaccessible, éloigné du clavier, de la souris, de la caméra ou d'autres périphériques USB
- Utilisez un câblage Cat5/Cat6 intégré dans vos murs pour prolonger les connexions USB entre les pièces
- Evitez l'enchevêtrement de câbles et d'avoir à installer des hubs/répétiteurs USB intermédiaires en acheminant un seul câble Cat5/Cat6 facile à installer
- Pour les environnements de contrôle industriels dans lesquels l'ordinateur hôte doit être éloigné de toute interférence ou contamination

Spécifications techniques

- NOUVELLE VERSION USB2002EXT2NA disponible en Amérique du Nord uniquement ; Permet d'étendre deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100m sur un câble Cat5 ou Cat6
- Deux ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6
- Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5
- Des supports de fixation en surface sont fournis pour les deux appareils
- Conformité avec l'USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Alimentation de 500 mA par port
- Aucune alimentation externe requise à l'extrémité distante si l'alimentation est fournie par un Cat5 ou Cat6
- Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (4 kV) et dans l'air (8 kV)
- Aucun pilote ni logiciel requis
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Câblage	UTP Cat5

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Distance max.	100m [328ft]

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45
	1 - USB B (4 broches)
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB avec port USB libre
---	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	24 DC
Courant de sortie	1.0 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.6 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Largeur du Paquet	7.7 in [19.5 cm]
Hauteur du Paquet	4.3 in [10.8 cm]
Poids brut	2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Unité locale d'extension USB 2.0
	1 - Unité distante d'extension USB 2.0
	1 - Câble USB
	1 - Ensemble de montage
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis