

4-Port USB 2.0 Extender - 40m USB Over Cat5/Cat6 Verlenger - Compacte USB 2.0 Over Ethernet Extender

Productcode: USB2004EXTV



Deze 4-poorts USB 2.0 extender is een handige en voordelige oplossing om vrije werkruimte te creëren. Nu kunt u het bereik van uw USB 2.0 apparaten uitbreiden via één Ethernet-kabel, tot 40 m via Cat5/Cat6.

Los de beperkingen van 4,8 m lange USB-kabels op om een meer flexibele en efficiënte werkomgeving te creëren. Nu kunt u max. vier USB-apparaten op afstand van uw hostcomputersysteem plaatsen. Plaats uw harde-schijfbehuizing, printer, scanner, webcam en andere populaire randapparaten precies waar u die nodig hebt, om tijd te besparen en uw productiviteit te verbeteren.

Krijg snel toegang tot de USB-apparaten die u het vaakst gebruikt. Vaak onderweg? Gebruik de twee bovenste poorten voor snelle, gemakkelijke verbindingen met draagbare apparaten zoals flashdrives, smartphones en tablets. Bovendien hebt u nog twee poorten aan de voorkant voor printers of andere apparaten die meer permanent installatie vereisen.

De veelzijdige USB2004EXTV ondersteunt Windows®, Mac®- en Linux-systemen. Eenvoudige installatie zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Geen nieuwe bedrading nodig – gebruik bestaande directe kabelverbindingen, in de wand Cat5 of Cat6, om uw USB-verbindingen tussen ruimtes uit te breiden
- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaten te vergroten

Eigenschappen

- Plaats uw apparaten waar u die nodig hebt met deze voordelige USB-extender
- Uniek 4-poorts design met 2 poorten aan de bovenkant voor gemakkelijke toegang
- Besturingssysteemonafhankelijk voor snelle, probleemloze installatie
- Set bestaat uit een zender en een 4-poorts hubontvanger
- Ondersteunt transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP of beter

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Max. afstand	40m [131ft]

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - USB Mini-B (5-polig)
	1 - RJ-45

Aansluitingen externe eenheid	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB-poort
	Cat5 of hogere Ethernet-kabel met RJ45-stekker

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding / koppeling
-----------------	-------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
	N
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.1 in [8.0 cm]
Breedte product	2.0 in [5.2 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	11.3 oz [319.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	6.1 in [15.6 cm]
Package Height	2.7 in [6.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0-verlenger lokale eenheid
	1 - USB 2.0-verlenger externe eenheid
	1 - 0,5 m Mini-USB naar USB 2.0 A-kabel
	1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel
	8 - Rubberen voetjes
	1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.