

VESA Mount Adapter voor 7,9" tot 12,5" Tablet, Draagvermogen 2kg, 75x75/100x100 VESA Patterns, Universele Anti-Diefstal VESA Tablet Mount Klem, Secure Tablet Mount, Zwart

Productcode: TABLET-VESA-ADAPTER



Monteer een tablet aan een VESA-compatibele monitorarm dankzij deze universele VESA tablet adapter. De adapter is eenvoudig te installeren aan uw monitorarm of schermstandaard, en ondersteunt de meeste tabletten van diverse merken met schermformaten tussen 7,9 en 12,5 inch. De veerklem heeft een bereik van 200 tot 340mm en kan tabletten met een dikte tot 12 mm en een gewicht tot 2kg ondersteunen.

Gebruik deze adapter om een tablet op een VESA-compatibele (75 x 75 / 100 x 100 mm) monitorsteun te bevestigen en gebruik hem in POS-, horeca-, storage control- en kleinhandelstoepassingen. Voeg een extra beeldscherm toe aan een bestaande opstelling door deze adapter te monteren op een beschikbare VESA-monitorbeugel of -arm. OPMERKING: Het VESA-montagepunt moet rotatie ondersteunen. Andere aanpassingen zijn mogelijk, afhankelijk van de mogelijkheden van het VESA-montagepunt/monitorsteun.

De VESA-tablethouder is voorzien van diefstalbeveiliging die het stelen van de bevestigde tablet kan voorkomen. Deze diefstalpreventieve maatregelen omvatten sabotagebestendige montageschroeven en vergrendelbare tabletklemmen. Vergrendeling van de klem is optioneel. Sleutels en gereedschap zijn inbegrepen.

Het ingenieuze ontwerp zorgt ervoor dat de poorten, de frontcamera en de knoppen niet worden afgedekt, zodat gebruikers alle functies van de tablet kunnen blijven gebruiken (verwijder eventuele beschermhoezen van de tablet). De extra verzwaarde plaat van 0,35kg kan aan de tabletbevestiging worden toegevoegd om een optimale werking van het veersysteem of de one-touch hoogteverstelling te garanderen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Bevestig een tablet aan een monitorarm met deze VESA adapter; Ideaal voor kantoor/retail gebruik; Tablethouder ondersteunt schermen van 7,9 tot 12,5", tot 2kg, & VESA 75x75/100x100; OPM: VESA montagepunt moet rotatie ondersteunen
- **BEVEILIGDE TABLET HOUDER:** Diefstalbeveiliging omvat sabotagebestendige schroeven en optionele vergrendeling van de klem - De vergrendelbare mount is ideaal voor winkels, restaurants, self-checkout, en andere dienstverleningsomgevingen
- **INTUÏTIEF ONTWERP:** De veilige tablethouder zorgt ervoor dat de tablet in de uiterste hoeken wordt vastgeklemd, zodat er geen toegang tot knoppen, poorten of camera aan de voorzijde wordt geblokkeerd. De zwarte afwerking past bij de meeste monitorsteunen.
- **HANDIGE BEVESTIGING:** Plaat van 0,35kg wordt meegeleverd om aan de gebruikelijke minimale vereiste belasting van veer- of gasgestuurde monitorarmen te voldoen - De klem heeft een veersysteem voor vlotte bevestiging van tabletten van verschillende formaten
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze secure tablet mount werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Compatible VESA Mounting Point
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen van het Werkoppervlak	70.6 oz [2000 g]
Minimale	7.9"

	schermgrootte	
	Maximale schermgrootte	12.5"
	Maximum Tablet Thickness	0.5 in [12 mm]
	Maximum Arm Span	13.4 in [340 mm]
	Anti-diefstal	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Verwijder eventuele beschermingskappen zodat de tablet in de klem past.
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal en kunststof
	Lengte product	6.3 in [16.1 cm]
	Breedte product	9.3 in [23.7 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
	Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
	Package Width	10.2 in [25.9 cm]
	Package Height	1.9 in [4.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - tablet houder

1 - Verzwaarde Plaat

2 - Sleuteltjes

1 - Star Bit Tool

4 - M4x8 Sabotagebestendige schroeven

4 - M4x10 Sabotagebestendige schroeven

4 - onderleggringen

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.