

2 Port USB 3.0 Sharing Switch

Produkt-ID: USB221SS



Mit dem 2-auf-1-USB 3.0-Peripheriegeräte-Sharing-Switch USB221SS können Sie ein einziges USB 3.0-Peripheriegerät für 2 verschiedene Computersysteme verwenden und so die Kosten für den Erwerb von doppelten Peripheriegeräten oder den Aufwand für das Wechseln von Kabeln von einem System zum anderen vermeiden.

Der USB-Sharing-Switch bietet Geschwindigkeit und Flexibilität, eine einfache Drucktastensteuerung für den Wechsel zwischen Computern und Unterstützung für SuperSpeed USB-Bandbreite (bis zu 5 Gbit/s), sodass schnelle Datenübertragungen über das gemeinsam genutzte Peripheriegerät möglich sind. Der Switch ist auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1 (480 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s), sodass auch ältere Computer oder Peripheriegeräte eingebunden werden können.

An den 2-Port-USB-Switch kann auch ein USB-Hub angeschlossen werden, um die Anzahl der Geräte, die von den zwei angeschlossenen Systemen genutzt werden können, zu erhöhen. Auch ein USB-Laufwerkgehäuse oder eine Docking-Station können für eine gemeinsam genutzte Speicherlösung angeschlossen werden.

Der Switch ist kompakt gebaut und nimmt so nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch ein. Zudem wird er über USB mit Strom versorgt, sodass keine Netzsteckdose erforderlich ist.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Benutzen Sie einen USB-Drucker oder All-in-One-Gerät für 2 lokale Computer.
- Schalten Sie ein USB 3.0-Peripheriegerät zwischen 2 Computern auf einer Werkbank um.
- Schließen Sie eine externe Festplatte zwischen zwei Systemen an, um Daten auf einem einzigen gemeinsam genutzten Laufwerk zusammenzuführen.

Merkmale

- USB 3.0-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Drucktastensteuerung zum Wechseln zwischen Computern
- Schließen Sie einen USB-Hub an, um weitere Peripheriegeräte gemeinsam zu verwenden
- USB-betrieben, keine weiteren Netzadapter oder Wandsteckdosen erforderlich
- Mit 2 USB A-B-Kabeln für PC zum Wechsel der Verbindung
- Kompaktes Design
- Plug-and-Play, keine Software oder Treiber erforderlich

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Ports	2
Bustyp	USB 3.0

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Max. Kabellänge	4.9 ft [1.5 m]
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

Steckverbinder



Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompatibilität OS Independent - No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Die gesamte Kabellänge vom Hostsystem zu den angeschlossenen Peripheriegeräten darf 2,5 m nicht übersteigen.

Anzeiger

LED-Anzeiger Anzeigen für Computerauswahl

Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Formfaktor Kompakt

Gehäusetyyp Kunststoff

Produktlänge 2.7 in [69.0 mm]

Produktbreite 1.7 in [42.0 mm]

Produktgröße 0.9 in [22.0 mm]

Produktgewicht 1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	1.7 in [43.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.1 oz [229.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0 Sharing-Switch
	1 m USB 3.0 A-B-Kabel
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

