

## 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker

Produkt-ID: USB2AA2M



Das 2 m USB 2.0-Kabel USB2AA2M verfügt über zwei USB A-Stecker und ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihren PC mit einem USB-Hub zu verbinden oder USB 2.0-Peripheriegeräte an einen USB-Hub anzuschließen. Dieses hochwertige USB-Kabel entspricht vollständig den USB 2.0-Spezifikationen und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Anschließen von USB 2.0-Geräten an einen USB-Hub
- Anschließen von USB 2.0-Geräten direkt an einen Computer
- Ersetzen Sie verbrauchte oder verlegte USB-Kabel durch dieses hochwertige 2 m lange USB 2.0 A-Stecker-auf-A-Stecker-Kabel

### Merkmale

- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten

- Hochwertige USB A-Stecker

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [76.5 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.2 cm]



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.7 oz [77.5 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

