

10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: USB2AAEXT10M



Den 10 meter långa aktiva USB2AAEXT10M USB 2.0-förlängningskabeln har en USB-hankontakt av typ A och en USB-honkontakt av typ A och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 10 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar.

Upp till 4 av de här kablarna kan kedjekopplas för en total USB-förlängning på upp till 40 meter. USB-enheten kan vid behov strömförse via ett vägguttag med den medföljande universella strömadaptern.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla upp till 4 kablar för ännu längre USB-förlängningar

Funktioner

- 1x USB-A hankontakt
- 1 x USB A-honkontakt
- Helt skärmad för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Strömförses via USB-buss
- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
- Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Överlappa upp till 4 USB2AAEXT10M-enheter för ytterligare förlängning
------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.35 A
Utspänning	5 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv

	Kontakttyp	H
	Strömförbrukning	5
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
	Produktbredd	0.9 in [22 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [16 mm]
	Produktvikt	15.0 oz [424 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.4 in [21.4 cm]
	Paketets bredd	8.9 in [22.7 cm]
	Paketets höjd	2.4 in [6.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
		1 - Kontaktadapterar för Nordamerika, UK, Europa och Australien
		1 - Universell strömadapter
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.