

15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel

Produkt-ID: USB2AAEXT15M



Das 15 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT15M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 15 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus.

Bis zu 4 dieser Kabel können miteinander in Reihe verbunden werden und ermöglichen so insgesamt eine USB-Reichweite von bis zu 60 Metern. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT15M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die USB 2.0-Grenze von 5 Metern hinaus
- Verbinden Sie bis zu 4 Kabel hintereinander für noch größere USB-Reichweite

Merkmale

- 1x USB 'A'-Stecker
- 1x USB 'A'-Buchse
- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Kaskadieren Sie bis zu 4 USB2AAEXT15M-Geräten für zusätzliche Erweiterung
---------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.35 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A



Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Stromverbrauch	5

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15 m]
Produktbreite	0.6 in [16.5 mm]
Produkthöhe	0.4 in [9 mm]
Produktgewicht	21.0 oz [596 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	30.6 oz [866 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
	Universales Netzteil
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

